Rack Móvil Backplane de 4 Bahías de Intercambio en Caliente - Rack Móvil Hot Swap sin Bandeja para Unidades de DD SSD de 3,5in SAS II/SATA III - 6 Gbps

ID del Producto: HSB4SATSASBA

El Backplane HSB4SATSASBA extraíble de 4 unidades hace que la inserción y extracción de unidades sea rápida y sencilla, al convertir tres bahías de 5,25" en una interfaz de intercambio en caliente para hasta cuatro unidades de disco duro (HDD) SATA o SAS de 3,5”.

Para una mayor versatilidad, la bahía de intercambio en caliente puede conectarse con discos duros SATA I/II/III y SAS I/II, una solución ideal para aplicaciones de sistemas empresariales.

Para un método rápido y seguro de instalación y extracción de las unidades, la placa base cuenta con palancas de expulsión y un diseño de bloqueo con llave. Para ayudar a prevenir fallos en las unidades, la bahía proporciona refrigeración de las mismas con un ventilador incorporado y una excelente disipación del calor con una carcasa de aluminio ventilada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Operating System Independent

Aplicaciones

• Creación de imágenes: para nuevas construcciones o configuraciones de sistemas, utilice la bahía de

intercambio en caliente de su sistema principal para copiar rápidamente el sistema operativo Windows en varios discos duros en blanco

• Añada una bahía de intercambio en caliente a un servidor o estación de trabajo que pueda utilizar como solución de copia de seguridad extraíble

• Entornos informáticos en los que necesita insertar/sustituir rápidamente los discos duros sin necesidad de una carcasa de disco duro externa

• Copia de seguridad de datos in situ como alternativa segura al almacenamiento en la nube

Características

• AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: La placa base de rack móvil para SAS II/SATA III de 3,5 pulgadas convierte tres bahías de 5,25 pulgadas en una interfaz intercambiable en caliente para hasta cuatro discos duros (HDD) SATA o SAS de 3,5 pulgadas

• MÁXIMA COMPATIBILIDAD: La placa base de intercambio en caliente para SAS II/SATA III de 3,5 pulgadas puede conectarse con discos duros SATA I/II/III y SAS I/II - Ideal para aplicaciones empresariales - LED de alimentación y estado para cada bahía

• FÁCIL DE USAR: Para un método rápido y seguro de instalación y extracción de unidades, este rack móvil cuenta con palancas de expulsión individuales para cada bahía y un diseño de cierre con llave (incluye dos llaves)

• MANTENGA UNA TEMPERATURA ÓPTIMA: Carcasa de aluminio sólido ventilada que proporciona una excelente disipación del calor, además de un ventilador incorporado con control de velocidad - Clasificación de inflamabilidad UL VO

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta placa base de 4 bahías para discos duros está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Sistema de Bloqueo	Sí
	Ventilador(es)	Sí
	Ventiladores	1 - 70 mm
	Interfaz	SATA
		SAS
	Cantidad de Unidades	4

	Tamaño de la Unidad	3.5in
	Unidades Compatibles	SAS & SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	4
	Tipo de Rodamiento del Ventilador	Cojinete deslizante
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbit/s
	Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)
	Conectores del Host	2 - Alimentación SATA (15 pines)
		4 - SATA (7 pines, datos)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Clasificación de inflamabilidad: UL94 - V0
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de alimentación
		1 - LED de actividad de la unidad 1
		1 - LED de actividad de la unidad 2
		1 - LED de actividad de la unidad 3

		1 - LED de actividad de la unidad 4
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	HR 5% ~ 85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	7.8 in [19.7 cm]
	Ancho del Producto	5.7 in [14.6 cm]
	Altura del Producto	5.0 in [12.6 cm]
	Peso del Producto	2.8 lb [1.3 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.4 cm]
	Altura de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.4 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Rack móvil sin bandeja para 4 unidades SATA/SAS de 3,5"
		8 - Tornillos de instalación
		2 - Llaves para bahías de la unidad
		4 - Cables SATA

		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.