

Tischhalterung für zwei Monitore, Vertikal, Stahl - Für bis zu Zwei 27" oder 34" (10kg)
Ultrawide VESA Mount Monitore

Produkt-ID: ARMDUALV



Mit dieser robusten und eleganten Dual-Monitorhalterung zur Befestigung am Schreibtisch bringen Sie zwei Bildschirme entfernt von Ihrem Schreibtisch oder Tisch an. So sparen Sie Platz und steigern Ihre Produktivität. Dank seiner massiven Stahlkonstruktion bietet die Dual-Monitorhalterung zwei vertikal übereinander angeordneten Monitoren mit einer Größe von jeweils bis zu 27 Zoll sicheren Halt.

Die vertikale Dual-Monitorhalterung nimmt zwei Bildschirme, übereinander angeordnet, in einer vertikalen Konfiguration auf. Die Höhe der Monitore lässt sich entlang der 700 mm langen Stange anpassen.

Mit dem Doppelmonitorarm schaffen Sie mehr Komfort am Arbeitsplatz und reduzieren die Belastung auf Nacken und Augen, da Sie beim Vergleich von Dateien oder bei der Überprüfung von Referenzmaterialien auf Ihren Bildschirmen nicht mehr von links nach rechts blicken müssen. Er ist perfekt geeignet für den Vergleich von Tabellen, Webdesign, Coding, die Erstellung und Überprüfung von Dateien und vieles mehr.

Die verstellbare Monitorhalterung ermöglicht ein sanftes, müheloses Neigen um +45°/-45° und Schwenken um +45°/-45° und erleichtert Ihnen so, den perfekten Sichtwinkel mit geringen Blendeffekten zu finden. Dank vollständiger 360°-Drehung bietet sie Ihnen flexible Betrachtungsoptionen.

Der Dual-Monitorarm aus Stahl unterstützt Monitore mit einer Größe von 13 bis 27 Zoll und einem Gewicht von bis zu 10 kg pro Monitor. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern.

Die Computermonitorhalterung erleichtert die Befestigung Ihrer VESA-kompatiblen Bildschirme oberhalb Ihres Schreibtisches mittels der mitgelieferten Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme. Zur einfacheren Befestigung bietet die VESA-Halterung Aussparungen zur Montage der Befestigungsschraube vorab. Mit Kabelklammern können Sie Ihre Kabel unsichtbar

aufbewahren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bringen Sie zwei Displays übereinander an - ideal zum Vergleichen von Dokumenten, für Webdesign oder Coding
- Steigern Sie Ihre Produktivität im Büro, sowohl in Unternehmen als auch im Gesundheitswesen, Finanzsektor oder in der Immobilienwirtschaft
- Sparen Sie Platz in Ihrem Büro oder Home Office, indem Sie die Monitore übereinander anbringen.

Merkmale

- Sparen Sie Platz, indem Sie mit dieser Dual-Monitorhalterung zwei Monitore übereinander montieren
- Unterstützt zwei Bildschirme von 13 bis 27 Zoll (max. Gewicht pro Monitor: 10 kg)
- Die Höhe der Monitore lässt sich entlang der 700 mm langen Stange anpassen
- Passen Sie Ihren Bildschirmwinkel mit einer Neigung von +45°/-45°, einer Schwenkung von +45°/-45° sowie einer 360°-Drehfunktion einfach an
- Massive Stahlkonstruktion

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Nein

Gelenk Nein

Anzahl der unterstützten Displays 2

Orientierung Vertical

Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme

VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 10-88 mm
	Kabdurchführungsleitungsklemme: Tischdicke 10-88 mm
	Durchführungslochgröße: 10,5-50 mm

Leistung

Gewichtskapazität	22.0 lb [10 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	27"
Fits UltraWide Displays	Ja
Neigung	+ 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung	+45°/-45°
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	4.6 in [11.6 cm]
Produkthöhe	35.4 in [90.0 cm]
Produktgewicht	7.5 lb [3.4 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.6 in [16.7 cm]

Paketbreite 17.2 in [43.6 cm]

Pakethöhe 4.8 in [12.3 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 8.3 lb [3.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - untere Stange
- 1 - obere Stange
- 1 - Tischklemme
- 1 - Kabeldurchführungsmanschette
- 2 - VESA-Monitorbefestigungen
- 1 - Stangenverbinder
- 2 - Kabelklammern
- 1 - Kappe
- 5 - Gummimatten
- 1 - Durchführungsplatte
- 1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 8 - Schrauben M4x12 mm
- 8 - Schrauben, M5 x 12 mm
- 8 - Unterlegscheiben
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty 5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.