2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M

Productcode: ICUSB1284

Met de ICUSB1284 USB naar Parallel Printer Adapter kunt u vanaf een pc met USB-poort afdrukken op een standaard parallelle printer. De adapter maakt van een USB-poort een Centronics-connector (mannetje) om rechtstreekse te kunnen aansluiten op een parallelle printer. De USB-interface biedt een veel snellere gegevensoverdracht dan een standaard parallelle poort, waardoor de wachttijd voor het verzenden van een afdruktaak of gegevensoverdracht wordt verkort. De draagbare en ruimtebesparende USB naar parallelle printer-adapter wordt gevoed via de USB-poort en ondersteunt plug-and-play-installatie op computers met Windows®.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• U kunt er snel een parallelle poort mee toevoegen aan uw computer met Windows®

Eigenschappen

• USB NAAR PARALLEL: Met de ICUSB1284 USB naar Parallele printer adapter kunt u een 36-pins Centronics uitgeruste parallele printer aansluiten op een computer via een USB-A 2.0 poort

• LAAG STROOMVERBRUIK: USB bus-powered, geen externe power adapter nodig (0,9W verbruik, 5V bij 0,18A)

• SPECS: USB-A male naar 36-pin Centronics parallel male kabel; 1.8m lang; USB 2.0; Kleur: Zwart; Materiaal: Plastic; Chipset: Prolific L2305

• COMPATABILITEIT: Biedt plug-and-play-installatie op Windows-gebaseerde computers met USB; ondersteunt Windows (incl. XP en hoger) Windows Server (2000 en hoger), Linux (2.6.X en hoger) en macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze USB naar parallele kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Poorten	1
	Interface	Parallel
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Prolific - PL2305
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	12 Mbps (1.5 MB/s)
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - Centronics (36-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0

		Linux 2.6.x en hoger Alleen LTS-versies
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Vermogensopname	0.9W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	2.0 in [5 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
	Gewicht product	4.2 oz [118.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	1.0 in [26.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [137.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-naar-parallel-converterkabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.