

Soporte de Escritorio Vertical para 2 Monitores en Posición Vertical - En Acero

ID del Producto: ARMDUALV



Este resistente y elegante soporte para dos monitores permite mantener dos pantallas suspendidas sobre la superficie de su escritorio o mesa, con el fin de ahorrar espacio y aumentar su productividad. Gracias a su fabricación de servicio pesado en acero, este soporte permite el montaje seguro de dos monitores, cada uno de hasta 27", apilados verticalmente.

El soporte vertical para dos monitores tiene capacidad de instalar estas pantallas, una encima de la otra, en configuración vertical. La altura del monitor se puede ajustar a lo largo del mástil de 700mm.

Este brazo para dos monitores le permite trabajar más confortablemente, reduciendo la tensión en cuello y vista, sin tener que mirar a los lados cuando compare ficheros o examine material de referencia en sus pantallas. Resulta ideal en muchas aplicaciones, como comparar hojas de cálculo, el diseño web, la codificación, la creación y revisión de ficheros, etc.

El soporte ajustable para monitor permite ajustes suaves y sin esfuerzo, como inclinaciones de $+45^\circ/-45^\circ$ y giros de $+45^\circ/-45^\circ$, lo cual facilita la reducción de los reflejos en la pantalla y ajustes al ángulo de visión ideal. También se puede rotar totalmente a 360° , lo cual ofrece flexibilidad de opciones de visualización.

El brazo para dos monitores admite monitores de 13" a 27" de tamaño, cada uno, y hasta 10kg de peso por monitor. El acabado de la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

El soporte para monitor de computadora facilita la instalación, encima de su escritorio/mesa, de pantallas compatibles con soporte VESA, mediante una pieza de sujeción en C o un ojal. Para facilitar aún más el montaje, el soporte VESA incluye muescas que le permiten preajustar los tornillos de montaje. Los clips para gestión de cables mantienen sus cables ordenados y fuera de la vista.

El modelo ARMDUALV está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Apile dos pantallas verticalmente, ideal en aplicaciones de comparación de documentos, diseño web o codificación
- Aumente su productividad en entornos de oficina, como empresas, centros de salud o financieros o agencias inmobiliarias
- Ahorre espacio en su oficina en casa o su oficina convencional, mediante el apilamiento vertical de monitores

Características

- Ahorre espacio mediante el montaje vertical de dos pantallas, gracias a este soporte para doble 2 monitores
- Compatible con dos pantallas de 13" a 27" (peso máximo por monitor: 10kg)
- La altura de las pantallas se puede ajustar a lo largo del mástil de 700mm
- Ajuste el ángulo de su pantalla fácilmente, mediante inclinación de +45°/-45° y giro de +45°/-45°, más rotación de 360°
- Fabricación en acero de servicio pesado

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Número de pantallas admitidas	2
Orientación	Vertical
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm
	Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm
	Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	22.1 lb [10 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	27in
Fits UltraWide Displays	Sí
Inclinación	+ 45° / - 45°
Giro / Pivotación	+45° / -45°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	4.6 in [11.6 cm]
Altura del Producto	35.4 in [90.0 cm]
Peso del Producto	7.5 lb [3.4 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	17.2 in [43.8 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Peso (de la Caja) del	9.4 lb [4.2 kg]



Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Mástil inferior
	mástil superior
	Soporte de sujeción en escritorio
	base circular con ojales
	soportes VESA para monitor
	conector de mástil
	clips para gestión de cables
	tapa
	almohadillas de goma
	Placa de soporte vertical
	llave hexagonal (3mm)
	llave hexagonal (5mm)
	llave hexagonal (6mm)
	Tornillos M4x12mm
	Tornillos M5x12mm
	Arandelas
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

