

Base de Soporte Ajustable VESA para 4 Monitores de hasta 27" (8Kg)

ID del Producto: ARMBARQUAD



Este soporte independiente para cuatro monitores le ahorrará valioso espacio y aumentará su productividad, ya que crea un espacio de trabajo más confortable y ergonómico. Fabricado con acero y aluminio, este resistente soporte mantiene suspendidos hasta cuatro monitores, por encima de su escritorio/mesa u otra superficie de trabajo.

Despeje la superficie de su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico. Este soporte para monitor tiene capacidad para 4 pantallas de entre 13" a 27" (330mm a 686mm) de tamaño y hasta 8kg de peso.

Gracias a su diseño de barra cruzada doble, este soporte le permite instalar cuatro monitores en una sola base que se coloca sobre su escritorio/mesa. Esto le ofrece una mayor área de superficie en el escritorio para colocar sus dispositivos o para tareas físicas como la revisión de documentos impresos. Además, el uso de monitores extra le ofrece un espacio grande de pantalla que facilita el trabajo multitarea: el uso de cuatro monitores le permite la consulta de material de referencia en varias pantallas, mientras se trabaja en otra, lo cual ahorra tiempo y evita las molestias de tener que cambiar una y otra vez entre documentos.

El soporte para monitor le permite el ajuste de la posición de su pantalla, mediante giros de +45°/-45°, inclinaciones de +45°/-45° y rotación total de 360°. La estructura permite posicionar y rotar el monitor de forma fácil, sin esfuerzo, en cualquier dirección, con el fin de reducir los reflejos en la pantalla y colocarla en el ángulo ideal de visión. Los microajustes permiten nivelar la posición de sus cuatro monitores. También puede ajustar la altura de los monitores a lo largo del mástil de 818mm.

El soporte para cuatro monitores está diseñado con acero y aluminio de servicio pesado e incluye una base de acero macizo. El acabado de la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa
- Aumente su productividad mediante el uso de cuatro monitores

Características

- Soporte independiente para monitor con capacidad para cuatro monitores de hasta 27" y 8kg de peso
- Base maciza de acero y fabricación en aluminio y acero de servicio pesado para calidad óptima
- Los microajustes permiten nivelar la visualización de los cuatro monitores
- La altura de los monitores se puede ajustar a lo largo del mástil de 818 mm
- Rotación a 360°, giro de +90° / -90° e inclinación de +45° / -45°, para ajustes ideales del ángulo de visión
- Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 75x75, 100x100
- Gestión de cables

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	4
Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de	75x75 mm

agujeros de montaje

100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	27"
Ajuste de la altura	Sí
Inclinación	+ 45° / - 45°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Aluminio
Longitud del Producto	34.8 in [88.5 cm]
Ancho del Producto	12.4 in [31.6 cm]
Altura del Producto	32.2 in [81.8 cm]
Peso del Producto	19.0 lb [8.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.2 in [33.5 cm]
Ancho de la Caja	19.4 in [49.4 cm]
Altura de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	20.0 lb [9.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	
	2 - barras cruzadas
	1 - placa de base
	1 - Mástil inferior
	1 - mástil superior
	1 - conector de mástil
	2 - clips para gestión de cables
	1 - tapa
	1 - llave hexagonal (3mm)
	1 - llave hexagonal (5mm)
	1 - llave hexagonal (6mm)
	16 - Tornillos M4x12mm
	16 - Tornillos M5x12mm
	16 - Arandelas
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.