Adattatore 24'' interno per header scheda madre USB a parallelo

ID prodotto: ICUSB1284INT

L'adattatore interno da header scheda madre USB a parallelo ICUSB1284INT permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi sistema desktop standard o a basso profilo/metà altezza dotato di header scheda madre USB, con velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps. Diversamente dai cavi USB da standard a parallelo, questo cavo è stato progettato per l'utilizzo all'interno del case, rappresentando una soluzione completamente interna che non richiede adattatori aggiuntivi ed evita il disordine. Questo adattatore USB, semplice e compatto, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche parallele di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | macOS Sierra | Mac OS Mavericks | Linux

Applicazioni

• Consente di aggiungere rapidamente una porta parallela al computer, per l'utilizzo di stampanti con connettori DB25

• Perfetto per system builder che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a schede madri più recenti sprovviste di porta parallela integrata

Caratteristiche

- Porta parallela bidirezionale ad alta velocità completamente automatica
- Buffer dati unificati allocati dinamicamente da 512 byte per trasferimento dati in entrata e in uscita
- Staffa profilo standard/altezza completa installata
- Comprende una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza opzionale
- Ricetrasmettitori on chip e regolatore per interfacce USB
- Completamente compatibile con lo standard IEEE 1284-1994
- Alimentato tramite bus: non sono necessari adattatori di alimentazione separati o batterie
- Compatibile con USB 1.1

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	1
	Interfaccia	Parallelo
	Tipo bus	Header scheda madre
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
	Stile porte	Integrato nella scheda
	Standard del settore	IEEE 1284
	ID chipset	Prolific - PL2305
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
Connettore/i		
	Porte interne	1 - IDC (10 pin, header scheda madre)
	Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.12 Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
	Certificato Microsoft WHQL	Sì
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 115°C (32°F to 239°F)
	Temperatura di conservazione	-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza cavo	24.0 in [610 mm]
	Lunghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Larghezza prodotto	2.1 in [5.3 cm]
	Altezza prodotto	6.9 in [17.6 cm]
	Peso prodotto	1.9 oz [55 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.3 lb [0.1 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore da header USB a parallelo 1 - Staffa basso profilo

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.