

Brazo para Dos Monitores de Instalación en Pared - Soporte Ergonómico Articulado VESA 2 Monitores de 24" (5Kg) Barra Transversal de Ajuste Sincronizado - Inclinación/Giro/Rotación - Soporte de Montaje

ID del Producto: ARMDUALWALL



Este soporte de pared para doble monitor ahorra espacio y permite crear una configuración de aspecto profesional multimonitor. Sus dos monitores se pueden mover a la vez para alinearlos. Solo tiene que extender el brazo para colocar sus monitores en la posición ideal o replegar el brazo hacia la pared cuando no se utilicen los monitores. Además, es posible inclinar, girar y rotar sus pantallas para situarlas en la posición óptima.

Este soporte para montaje en pared de doble monitor facilita la configuración de dos monitores en un entorno de empresa, comercial o de oficina, como un centro médico o un centro financiero. Ambos monitores se instalan mediante un solo brazo y se pueden mover simultáneamente a la perfección, alineados en todo momento.

Mediante el uso del brazo de montaje puede extender la posición de sus monitores a hasta 585mm de la pared, para ajustarlos a la mejor visualización. El brazo también se repliega para que sus monitores queden a 165mm de la pared cuando no se utilicen, lo cual ofrece un aspecto profesional de perfil bajo.

Cambie la posición y el ángulo de sus pantallas para una visualización ideal. Puede girar sus monitores a hasta 180° y rotarlos a hasta 360°, para colocarlos en posición horizontal o vertical. También puede inclinar sus monitores entre -15° a +15°, a fin de reducir los reflejos y ajustar los monitores a la posición más cómoda de visualización.

Gracias a su fabricación en acero, este soporte para montaje en pared de doble monitor tiene capacidad para dos monitores de 5kg de peso cada uno. Permite una configuración estable de monitores de hasta 24" de tamaño.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale en una pared dos monitores, a fin de ahorrar espacio en entornos de oficinas financieras o del sector salud
- Cree una estación de trabajo con doble monitor y mesa para trabajar de pie
- Extienda el alcance visual de sus monitores al instalarlos en una pared, para compartir su contenido con los clientes
- Instale en una pared sus monitores de pantalla táctil, para facilitar su acceso a clientes y visitantes

Características

- **SOPORTE DE PARED PARA DOBLE MONITOR (24"):** Soporte multimonitor de pared, compatible con VESA 75x75/100x100mm, con capacidad de 2 pantallas de hasta 24" (5kg por pantalla) y diseño de barra cruzada y brazo articulado horizontal articulado y sincronizado
- **DISEÑO DE BARRA CRUZADA:** Instale dos monitores de ordenador a lo largo de una barra cruzada horizontal de 64cm; 3 articulaciones a lo largo del brazo; perfil bajo; el brazo se extiende hasta 585mm y se pliega a hasta 165mm de la pared
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Ergonómico soporte de pared para doble monitor, con soporte individual para cada monitor, que admite +/-15° de inclinación, +/-15° de giro, 360° de rotación (vertical/horizontal); alineación de los monitores con microajustes de la altura
- **ORGANICE SU ESPACIO DE TRABAJO:** Este soporte de pared para doble monitor permite ahorrar espacio a los usuarios que no tengan una superficie de montaje o suficiente espacio en un escritorio o mostrador; clips de gestión de cables a lo largo de la barra cruzada ayudan a mantener los cables organizados
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2

Orientación	Horizontal
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	11.0 lb [5 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	15"
Tamaño máximo de la pantalla	24"
Extensión máxima del brazo	23.0 in [585 mm]
Inclinación	+ 15° / - 15°
Giro / Pivotación	180
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Longitud del Producto	26.8 in [68.0 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Altura del Producto	7.6 in [19.3 cm]
Peso del Producto	7.1 lb [3.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.5 in [19.1 cm]
Ancho de la Caja	28.4 in [72.2 cm]
Altura de la Caja	5.0 in [12.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 9.1 lb [4.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Placa de Pared
- 1 - brazos de montaje
- 1 - soportes VESA para monitor
- 1 - Barra cruzada
- 1 - cubierta de barra cruzada
- 1 - Tornillos M4x12mm
- 1 - Tornillos M4x30mm
- 1 - Espaciadores
- 2 - Llave hexagonal
- 2 - clips para gestión de cables
- 2 - pieza de retención para brazo de montaje
- 2 - pieza de retención para placa de pared
- 2 - Tornillos M8x16mm
- 3 - arandelas para brazo de montaje
- 3 - cubiertas para brazo de montaje
- 4 - nivel
- 4 - Tornillos M8x60mm
- 4 - Anclajes para Hormigón
- 8 - Arandelas
- 8 - cubiertas plásticas
- 8 - pieza de retención de barra cruzada
- 1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.