Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN

ID prodotto: ICUSB2322I

L'hub professionale USB a seriale a 2 porte ICUSB2322I con clip per guide DIN consente di convertire una porta USB in due porte seriali RS232 e di collegare, monitorare e controllare i dispositivi di tipo seriale.

Grazie alla solida struttura in metallo con le robuste staffe per il montaggio a parete e clip per guide DIN con profilo top hat (incluse), questo hub USB a seriale offre versatili opzioni di montaggio e una soluzione robusta per ambienti industriali difficili e semplici installazioni desktop.

Una volta connesso, inoltre, questo adattatore alimentato tramite USB mantiene i valori della porta COM seriale assegnati e permette la riassegnazione automatica degli stessi valori alle porte fornite dall'adattatore.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant | WEEE/GK0563TV | TAA COMPLIANT | CE | FC

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | macOS Monterey | macOS Big Sur

macOS Catalina | macOS Mojave | macOS High Sierra | macOS Sierra | Linux

Applicazioni

• Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata

• Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

• Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

• Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

• Adattatore seriale USB a RS232 a 2 porte

• Struttura robusta in metallo

• Montaggio a parete con clip per guide DIN incluse

• Interfaccia COM: mantenimento delle assegnazioni delle porte COM durante il riavvio

• Baud Rate fino a 921.6 Kbps

• Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	2
	Interfaccia	Seriale
	Tipo bus	USB 2.0
	Stile porte	Hub esterno
	ID chipset	FTDI - FT232RL
Prestazioni		
	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps

	Bit dati	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Parità	Odd, Even, Mark, Space, None
	Bit di stop	1, 2
Connettore/i		
	Porte esterne	2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) 1 - USB B (4 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Linux Kernel 3.0.x e versioni successive (Solo Versioni LTS)
Indicatori		
	Indicatori LED	2 - Ciascuno con indicatori di attività Tx/Rx
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione ingresso	5V DC
	Tensione di uscita	5 DC
	Tipo presa	M
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche		

fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	4.1 in [10.4 cm]
	Larghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
	Peso prodotto	5.7 oz [162 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.0 in [20.4 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [358.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore seriale USB a RS-232
		1 - Kit per guide DIN
		1 - Cavo USB da A a B 1,8 m
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.