

Support Mural Double Écrans - Accroche Murale VESA Orientable pour 2 Écrans Plats jusqu'à 24"(5kg) - Barre Transversale Réglable - Fixation Murale pour 2 Moniteurs

N° de produit: ARMDUALWALL



Ce support mural pour deux écrans libère de la place et crée une configuration multi-écrans professionnelle. Vos deux écrans se déplacent simultanément afin de rester alignés. Il vous suffit d'étendre le bras afin de placer les écrans dans la position idéale et de le replier près du mur lorsque vous n'utilisez plus les écrans. En outre, vous pouvez incliner et pivoter vos écrans pour un confort visuel optimal.

Le support mural pour deux écrans facilite l'installation de deux écrans dans un environnement de travail ou commercial, tel que dans les institutions financières ou les centres de santé. Les deux moniteurs sont fixés à un seul bras, ce qui permet de les déplacer simultanément tout en les maintenant continuellement alignés.

Grâce au bras de fixation, vous pouvez déplacer vos écrans jusqu'à 585 mm du mur pour un confort visuel optimal. Le bras se replie également afin de rapprocher vos écrans à seulement 165 mm du mur lorsque vous ne les utilisez pas, permettant ainsi un encombrement minimal de votre espace professionnel.

Modifiez la position et l'angle de vos écrans pour optimiser votre confort visuel. Vous avez la possibilité de faire tourner vos écrans jusqu'à 180° et pivoter jusqu'à 360° pour une visualisation en orientation portrait ou paysage. Vous pouvez également les incliner de +/-15° pour réduire les reflets tout en garantissant le confort visuel.

La structure en acier du support mural peut accueillir deux écrans en toute sécurité, avec une capacité pondérale allant jusqu'à 5 kg par écran. Elle offre une configuration stable pour des écrans jusqu'à 24".

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez deux écrans au mur pour économiser de l'espace dans les bureaux, par exemple pour les soins de santé ou les services financiers
- Créez un poste de travail à deux affichages avec un bureau debout
- Étendez vos écrans du mur pour les partager avec vos clients
- Installez vos écrans tactiles sur le mur pour une utilisation facile par les clients et les visiteurs

Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL POUR 2 ÉCRANS 24"**: support mural multi-écrans compatible VESA 75x75/100x100 mm pour 2 écrans 24" (5 kg par écran); Articulation horizontale synchronisée et conception barre transversale
- **CONCEPTION À BARRE TRANSVERSALE**: fixez 2 écrans le long de la barre horizontale de 64 cm; 3 articulations le long du bras; Low Profile; le bras s'étend de 58,5 cm et se replie jusqu'à 16,5 cm du mur
- **GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT**: support mural ergonomique pour 2 écrans avec inclinaison +/-15°; pivotement +/-15°; et rotation 360°; (portrait/paysage); Alignement des écrans avec micro réglage de hauteur
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ**: ce support mural permet de gagner de l'espace sur des postes de travail ou comptoirs avec surface réduite; Des clips le long de la barre facilitent le rangement des câbles
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM**: ce support mural pour deux écrans est garanti pendant 5 ans par StarTech.com et bénéficie de l'assistance technique multilingue gratuite 24 h/24 et 5 j/7

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2
Orientation	Horizontal

Options de fixation	Support mural
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Performance

Capacité de poids	11.0 lb [5 kg]
Taille minimale de l'écran	15"
Taille maximale de l'écran	24"
Extension maximale du bras	23.0 in [585 mm]
Inclinaison	+ 15° / - 15°
Rotatif/pivotant	180
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.5 cm]
Hauteur du produit	7.6 in [19.3 cm]
Poids du produit	7.1 lb [3.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.5 in [19.1 cm]
Package Width	28.4 in [72.2 cm]
Package Height	5.0 in [12.6 cm]
Poids brut	9.1 lb [4.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Plaque murale
	1 - Cache de barre transversale
	1 - Supports d'écran VESA
	1 - Traverse
	1 - Écrou de bras de fixation
	1 - Vis M4 x 12 mm
	1 - Vis M4 x 30 mm
	1 - Entretoises
	2 - Clé hexagonale
	2 - Connecteurs de gestion de câbles
	2 - Connecteurs de gestion de câbles
	2 - Couvercles en plastique
	2 - Supports d'écran VESA
	3 - Rondelles de bras de fixation
	3 - Vis M8x16 mm
	4 - Niveau à bulle
	4 - Vis M8 x 60 mm
	4 - Vis d'ancrage à béton
	8 - Rondelles
	8 - Vis M4 x 12 mm
	8 - Vis M4 x 30 mm
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis