2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage

Produkt-ID: ICUSB2322RJ

Mit dem 2-Port-Industrie-USB-auf-Seriell RJ45-Adapter ICUSB2322RJ (Wandmontage und DIN-Schiene) können Sie über einen einzigen USB 2.0-Ports zwei RS232-Seriell-Verbindungen mit RJ45-Signalports zu einem PC oder Server hinzufügen.Der RS232-auf-RJ45-Adapter verfügt über COM-Port-Beibehaltung zur Aufrechterhaltung der Zuweisungen der Portnummern nach Neustarts und unterstützt serielle Datenraten bis zu 921 KBit/s. Die mitgelieferten DIN-Schienen-Klemmen (Top Hat) und Wandmontage-Slotbleche bieten einfache Lösungen für ungewöhnliche Installationen, während das stabile Metallgehäuse für Strapazierfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen sorgt.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Laptops, PCs und Server ohne integrierte

RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen

• Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.

Merkmale

• Fügt über einen einzigen USB-Port 2 RS232-Seriell-RJ45-Anschlüsse hinzu

• Mit Slotblechen für Wandmontage und Top-Hat-DIN-Schienen-Montage

• Unterstützt Datenraten bis zu 921,6 KBit/s

• COM-Port-Beibehaltung

• Stromversorgung über USB - kein externer Adapter erforderlich

• Unterstützung für USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) und Full Speed (12 MBit/s)

• USB-Anschluss mit optionalen einrastender Buchsen mit Schraublöchern für zusätzliche Sicherheit

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Ports	2
	Schnittstelle	Seriell
	Bustyp	USB 2.0
	Portart	Externer Hub
	Chipset-ID	FTDI - FT232R
Leistung		
	Serielles Protokoll	RS-232
	Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
	Datenbit	7, 8
	FIFO	128 Bytes
	Parität	Odd, Even, Mark, Space, None
	Stoppbit	1, 2

Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	2 - RJ-45
		1 - USB B (4-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 bis 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
		Linux 2.4.x bis 4.11.x und höher
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	2.6 in [65 mm]
	Produktbreite	1.7 in [4.2 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [2 cm]
	Produktgewicht	2.8 oz [78 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.3 in [21.1 cm]

	Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [41 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.6 lb [0.3 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2-Port-USB-auf-Seriell RJ45-Adapter
		2 - DIN-Schienenklemmen
		1 - Wandmontage-Slotblech
		1 - USB-A-auf-B-Kabel
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.