

Dual-Monitorständer - Ergonomischer Freistehender Dual-Monitor Desktop Ständer für zwei 24" (8kg) VESA-Bildschirme - Synchron Höhenverstellbar - Doppel-Monitor Halterung

Produkt-ID: ARMDUOSS



Steigern Sie Ihre Produktivität und schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch - mit diesem Ständer für zwei Monitore. Mit der freistehenden Halterung können Sie zwei Monitore mit bis zu 24 Zoll nebeneinander auf einer Basis montieren, die mit praktisch jedem Arbeitsplatz kompatibel ist. Das Silberfinish verleiht Ihrer Büroeinrichtung einen zusätzlichen Hauch Eleganz.

Richten Sie mit diesem VESA-Monitorständer (75 x 75, 100 x 100 mm) eine Doppelmonitor-Workstation ein und steigern Sie so Ihre Produktivität. Vergleichen und bearbeiten Sie Dateien ganz einfach auf zwei Bildschirmen. Drehen Sie Ihre Monitore um 360 Grad, um im Hoch- oder Querformat zu arbeiten.

Maximieren Sie Ihre Schreibtischfläche mit der dual Monitor Tischhalterung. Die Querschienenkonstruktion erleichtert die Montage von zwei Flachbildschirmen. Der Monitorständer verfügt über eine flache Rückseite, sodass Sie die Monitore an einer Wand im Büro oder an Ihrem Arbeitsplatz platzieren können, um so zusätzlichen Platz zu schaffen.

Die Querstangenkonstruktion des Doppelmonitor-Ständers sorgt dafür, dass die Position Ihrer Monitore optimal angeglichen wird, und bietet Ihnen so hohen Betrachtungskomfort. Sie können den Neigungswinkel Ihrer Monitore um +/-15 Grad anpassen. Außerdem lässt sich die Höhe der Monitore entlang der Stange einstellen - auf bis zu 40,5 cm.

Der robuste Monitorarm aus Stahl und Aluminium sorgt für ein stabiles Aufstellen Ihrer Workstation. Die stabile Plattform ermöglicht zudem die flexible Verwendung für temporäre Aufstellungen, z. B. bei Präsentationen im Konferenzraum.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Statten Sie Ihre Workstation zwei Monitoren aus, um Aufgaben noch schneller zu erledigen
- Maximieren Sie Ihre Schreibtischfläche, indem Sie beide Monitore auf einer einzigen Basis montieren
- Flache Basis mit attraktivem Silberfinish für Büroräume und einzelne Arbeitsplätze

Merkmale

- **DUALLE 24 ZOLL MONITORHALTERUNG:** VESA 75x75/100x100mm kompatibler, hochbelastbarer, freistehender Tischständer für zwei Monitore unterstützt zwei Bildschirme bis zu 24" (je 8kg); mit eleganter silberner Oberfläche
- **HÖHENVERSTELLBARES CROSSBAR DESIGN:** Sichern Sie 2 Monitore entlang der horizontalen 64cm Querstange mit Schwenk und Höhenverstellung (von Hand mit dem Hebel) entlang der 404mm Säule.
- **BREITER BEWEGUNGSBEREICH:** Ergonomische Monitorpositionierung mit Kugelgelenk für ideale Blickwinkel; +/-15° Neigung und 360° Drehung (Hochformat/Querformat); Ausrichten der Monitore mit Mikro-Höheneinstellung
- **STABIL & RUTSCHFEST:** Freistehende Monitorhalterung aus Aluminium mit Ultraflache Unterlage (278mm x 450mm) für maximale Stabilität und flexible Aufstellung; rutschfeste Gummipads verhindern Kratzer auf Oberflächen
- **ORGANISIERTER ARBEITSPLATZ:** Universelle VESA Monitorhalterung für zwei Monitore mit Clips für das Kabelmanagement entlang der silbernen Arme und der mittleren Säule, um die Kabel für eine ordentliche Einrichtung zu organisieren

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch-Ständer
VESA-Lochmuster	75x75 mm

100x100 mm

Leistung

Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Maximale Bildschirmgröße	24"
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	15.9 in [405 mm]
Neigung	+/-15
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusetyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlänge	7.1 in [18.0 cm]
Produktbreite	37.4 in [95.0 cm]
Produkthöhe	16.1 in [41.0 cm]
Produktgewicht	257.0 oz [7280.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	28.6 in [72.6 cm]
Paketbreite	12.0 in [30.5 cm]
Pakethöhe	4.7 in [12.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.4 lb [7.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Säule
--------------------	-----------

- 1 - Basisplatte
- 3 - Schrauben, M6 x 15 mm
- 1 - Kabelführungsklemme (Säule)
- 1 - Säulenkappe
- 1 - Ring für Höhenverstellung
- 1 - Querstange
- 2 - VESA-Halterungen
- 8 - Schrauben M4x12 mm
- 8 - Schrauben M4x30 mm
- 8 - Kunststoffdistanzhalter
- 1 - Großer M3-Sechskantschlüssel
- 1 - Großer M4-Sechskantschlüssel
- 1 - Großer M5-Sechskantschlüssel
- 2 - Kabelführungsklemmen (Querstange)
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.