

Soporte VESA para 2 Monitores - Soporte Ergonómico de Sobremesa para 2 monitores de 24" con Montaje VESA - con Base Independiente y Altura Ajustable- Soporte con Mástil - Plata

ID del Producto: ARMDUOSS



Aumente su productividad y libere el espacio de su escritorio, gracias a este soporte para doble monitor. Este soporte independiente le permite instalar de forma contigua dos pantallas individuales, cada una de 24" de tamaño, en una sola base que puede colocar prácticamente en cualquier espacio de trabajo. El acabado plateado agrega un toque de diseño a la decoración de su oficina.

Configure una estación de trabajo con doble monitor, gracias a este soporte VESA para pantalla (75x75, 100x100mm), a fin de aumentar su productividad. Compare y edite simultánea y fácilmente ficheros en dos pantallas. Gire sus monitores a 360 grados, para posición vertical u horizontal

Aproveche al máximo el área de superficie de su escritorio, gracias a este soporte para doble monitor. Su diseño de barras cruzadas facilita el montaje de dos pantallas de panel plano. Este soporte para monitor tiene un perfil bajo de forma plana, lo cual le permite colocar sus pantallas contra una pared normal o un cubículo de una oficina, para dejar libre más espacio.

El diseño de barras cruzadas del soporte para monitor doble mantiene ambos monitores perfectamente alineados, a fin de facilitar la visualización. Puede ajustar de forma personalizada la posición de sus pantallas, mediante la inclinación a +/-15 grados. También puede ajustar la altura de los monitores a lo largo del mástil, a hasta 40,5cm.

Este resistente soporte de acero y aluminio para monitor le permite una configuración estable de su estación de trabajo. La resistente plataforma permite un uso flexible; por ejemplo, la configuración temporal para presentaciones en una sala de juntas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Agregue dos monitores a su estación de trabajo, a fin de completar sus tareas más rápido
- Aproveche al máximo su espacio de escritorio/mesa mediante el montaje de ambos monitores en una sola base
- Base de perfil bajo, con atractivo acabado en plateado, se puede colocar cómodamente en su oficina o cubículo

Características

- **SOPORTE DE MONITOR DOBLE DE 24 PULGADAS:** El soporte de sobremesa para monitor doble independiente, compatible con VESA 75x75/100x100mm, soporta dos pantallas de hasta 24" (8kg) por pantalla; presenta un elegante acabado plateado
- **DISEÑO DE BARRA TRANSVERSAL AJUSTABLE EN ALTURA:** Asegura 2 monitores a lo largo de la barra transversal horizontal de 640mm con giro y ajuste de altura (a mano con la palanca) a lo largo del poste de 404mm
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Posicionamiento ergonómico de monitores con diseño de rótula para obtener los ángulos de visión ideales - +/-15° de inclinación/giro y rotación de 360° (retrato/paisaje); Alinee los monitores con micro ajuste de altura
- **ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE:** Soporte para monitor de pie de aluminio con base de perfil bajo (278mm x 450mm) para una máxima estabilidad y una colocación flexible; Las almohadillas de goma antideslizantes evitan los arañazos en las superficies
- **ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO:** Soporte VESA universal de doble monitor para computadora con clips de gestión de cables a lo largo de los brazos plateados y el poste central para organizar los cables y conseguir una configuración ordenada

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	2

Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	24"
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	15.9 in [405 mm]
Inclinación	+/-15
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Steel, Aluminum and Plastic
Longitud del Producto	7.1 in [18.0 cm]
Ancho del Producto	37.4 in [95.0 cm]
Altura del Producto	16.1 in [41.0 cm]
Peso del Producto	257.0 oz [7280.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	28.6 in [72.6 cm]
Ancho de la Caja	12.0 in [30.5 cm]
Altura de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.4 lb [7.4 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Mástil
	1 - Placa de base
	3 - Tornillos M6x15mm
	1 - Clip para gestión de cables (mástil)
	1 - Tapón para mástil
	1 - Anillo para ajuste de la altura
	1 - Barra cruzada
	2 - Soportes VESA
	8 - Tornillos M4x12mm
	8 - Tornillos M4x30mm
	8 - Espaciadores plásticos
	1 - Llave hexagonal para tornillos M3
	1 - Llave hexagonal para tornillos M4
	1 - Llave hexagonal para tornillos M5
	2 - Clips para gestión de cables (barra cruzada)
	1 - Manual de instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.