Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 - M/M

ID prodotto: ICUSB232

Il cavo adattatore seriale USB a DB9 RS232 da 30 cm ICUSB232 consente di collegare dispositivi seriali DB9 RS232 a computer desktop, laptop o MAC tramite porta USB, come se fosse un connettore DB9M integrato. Una soluzione economica che rende compatibili computer moderni a periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2012 | macOS Sonoma | macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur

Mac OS El Capitan | Mac OS Yosemite | Mac OS Mavericks | Linux

## Applicazioni

• Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata

• Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

• Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

• Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.

• Compatibile con pressoché tutti i marchi PLC (AllenBradley, Siemens, Modicon, Servos, Indramat, Siemens, AB, ecc.)

## Caratteristiche

• Adattatore seriale USB a RS232 diretto

• Nessun adattatore di corrente esterno necessario grazie all'alimentazione tramite USB

• Facile da installare e impostare

• Cavi sottili e leggeri la rendono portatile e facile da trasportare

• Supporto di velocità di trasferimento dati seriali fino a 1 Mbps

• Compatibile con i più diffusi modelli di palmari, modem, stampanti, scanner per codici a barre e così via

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Porte | 1 |
| | Interfaccia | Seriale |
| | Tipo bus | USB 2.0 |
| | Stile porte | Cavi adattatore |
| | Standard del settore | USB 1.1/2.0 |
| | | RS232 |
| | ID chipset | Prolific - PL2303 |
| Prestazioni | | |
| | Protocollo seriale | RS-232 |
| | Baud rate max | 921,6 Kbps |

| | | |
|---|---|---|
| | FIFO | 192 Bytes |
| Connettore/i | | |
| | Tipo/i connettori | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)<br><br>1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 11, 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE, CE 4.2, 5.2<br><br>Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003<br><br>macOS 10.x, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (Testato fino a 14.0)<br><br>Linux 2.4.x - 3.9.x |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| | Umidità | 0~65% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| | Lunghezza del cavo | 12.0 in [304.8 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 14.6 in [37 cm] |
| | Larghezza prodotto | 1.3 in [3.4 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.7 in [1.8 cm] |
| | Peso prodotto | 2.9 oz [81.6 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Lunghezza Confezione | 4.1 in [10.5 cm] |
| | Package Width | 1.4 in [36 mm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Package Height | 8.4 in [21.4 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 0.2 lb [0.1 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Convertitore USB a seriale |
| | | 1 - Manuale utente |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.