

Soporte VESA Vertical para 2 Monitores - Base Ergonómica de Sobremesa para 2 Monitores VESA Apilados - de Altura Ajustable - Para hasta 2 Pantallas de 27" o 34" Ultrawide (8kg)

ID del Producto: ARMDUOVS



Este soporte vertical para doble monitor, con elegante diseño en aluminio, permite mantener dos pantallas suspendidas sobre la superficie de su escritorio o mesa, con el fin de ahorrar espacio y, al mismo tiempo, aumentar su productividad. Gracias a su resistente fabricación, este soporte independiente permite el montaje de dos monitores compatibles con soportes VESA, cada uno de hasta 27", apilados verticalmente.

El soporte para doble monitor tiene capacidad para dos pantallas, una encima de la otra. Puede ajustar la altura de los monitores a lo largo del mástil de 710mm, a fin de trabajar cómodamente con la configuración de dos monitores.

El soporte ajustable para monitor y escritorio permite inclinaciones y giros de +15/-15 sin esfuerzo, lo cual facilita el ajuste al ángulo de visión ideal. También es posible una rotación total de 360°, lo cual ofrece la flexibilidad de visualización vertical u horizontal.

Este soporte para doble monitor mantiene las pantallas fijamente en su lugar y, al mismo tiempo, armoniza con la decoración de su oficina, gracias al diseño en aluminio negro y plateado. Soporte para doble monitor, cada uno de hasta 686mm de tamaño y 8kg de peso.

Este soporte VESA para monitor se instala fácilmente y permite el montaje/desmontaje rápido. También incluye un gestor de cables que los mantiene organizados y fuera de la vista.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Apile sus pantallas verticalmente, ideal en entornos de diseño web o codificación
- Aumente su confort al trabajar con dos pantallas
- Aumente su productividad en entornos de oficina

Características

- **SOPORTE DE MONITOR DUAL VERTICAL DE 27 PULGADAS:** El soporte de monitor múltiple de sobremesa compatible con VESA 75x75/100x100mm admite dos monitores apilados verticalmente de hasta 27" o ultrawide de hasta 34" (8kg) por pantalla
- **GAMA DE MOVIMIENTO:** Soporte de monitor ergonómico con +/-15° de inclinación/giro, rotación de 360° (retrato/paisaje), diseño de rótula para ángulos de visión ideales, altura individual ajustable de 31,5cm a lo largo del poste de 71cm
- **ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE:** Soporte para monitor de pie de aluminio con base en forma de U (300mm x 520mm) para una máxima estabilidad y una colocación flexible; las almohadillas de goma antideslizantes evitan los arañazos en la superficie del escritorio
- **AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD CON MENOS ESPACIO:** El soporte de doble monitor apilado verticalmente de color plateado optimiza el uso del espacio del escritorio; ideal para espacios de trabajo más pequeños en su oficina en casa o cubículos en la oficina
- **AJUSTE DE LA INSTALACIÓN:** Soporte universal para dos monitores con ganchos de gestión de cables y clips de altura ajustable en el poste para organizar los cables y conseguir un espacio de trabajo ordenado y sujetar las herramientas de ajuste incluidas

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	2

Orientación	Vertical
Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	27"
Inclinación	+ 15° / - 15°
Giro / Pivotación	+15° / -15°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	20.3 in [51.5 cm]
Ancho del Producto	11.4 in [29.0 cm]
Altura del Producto	29.7 in [75.4 cm]
Peso del Producto	10.3 lb [4.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	14.3 in [36.3 cm]
Ancho de la Caja	22.2 in [56.3 cm]
Altura de la Caja	6.4 in [16.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 11.5 lb [5.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Soportes VESA
	1 - mástil inferior
	1 - mástil superior
	1 - conector de mástil
	1 - base
	2 - Ganchos para la gestión de cables
	2 - Tornillos para ganchos de gestión de cables
	8 - Tornillos M4 x 14
	8 - Tornillos M5 x 14mm
	8 - Arandelas
	8 - Tornillos M4 x 30
	8 - Tornillos M5 x 30
	16 - Espaciadores
	1 - Llave hexagonal (3mm) con broca de destornillador
	1 - llave hexagonal (3mm)
	1 - llave hexagonal (4mm)
	1 - guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.