Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

ID del Producto: ICUSB232C2

El Cable Adaptador USB a 2 puertos Serie RS232 DB9 de Startech.com (ICUSB232C2) le permite conectar simultáneamente hasta dos dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac u ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el ordenador estuviera equipado con un conector DB9M.

Una solución eficaz y económica que permite acortar la distancia en términos de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial.

Viene con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant · WEEE/GK0563TV · CE · FC

Windows 11 · Windows 10 · Windows 8 · Windows 7 · Windows Server 2019 · Windows Server 2016 · macOS Monterey · macOS Big Sur · macOS Mojave · macOS High Sierra · macOS Sierra · Linux

Aplicaciones

• Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados

• Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

• Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

• Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

• Adaptador USB a Serie RS232 de Conexión Directa 2 Puertos

• Fácil instalación Plug-and-Play

• Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo

• Totalmente compatible con las especificaciones USB 1.1

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	230Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	FIFO	192 Bytes

Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	2 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows 8-10 is only supported by RevB
		Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		macOS 10.6 a 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
		Linux 2.4.x y superior solamente las versiones LTS
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	1 puerto USB 1.1 (o superior)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	0~65% RH
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
	Longitud del Producto	12.2 in [31 cm]
	Peso del Producto	4.8 oz [137 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	4.1 in [10.4 cm]
	Ancho de la Caja	1.6 in [41 mm]
	Altura de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [137 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable USB a Serie RS232 2 Puertos

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.