Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

ID prodotto: ICUSB232C2

Il cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 ICUSB232C2 di StarTech.com consente di collegare simultaneamente fino a due dispositivi seriali RS-232 DB9 a computer desktop, laptop o MAC tramite porta USB, come se fosse un connettore DB9M integrato. Una soluzione economica che rende compatibili computer moderni a periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | macOS Sonoma | macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur | macOS Mojave | macOS High Sierra | macOS Sierra | Linux

Applicazioni

• Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata

• Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

• Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

• Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.

Caratteristiche

• Adattatore seriale USB a RS-232 diretto a 2 porte

• Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play

• Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

• Completamente compatibile con le specifiche USB 1.1

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	2
	Interfaccia	Seriale
	Tipo bus	USB 2.0
	Stile porte	Cavi adattatore
	ID chipset	Prolific - PL2303HXA
		Prolific - PL2303RA
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	230 Kbps
	Protocollo seriale	RS-232
	FIFO	192 Bytes
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	2 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 8-10 is only suppoted by RevB Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 a 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.x to 4.11.x Solo Versioni LTS
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	1 porta USB 1.1 (o superiore)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	0~65% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
	Lunghezza prodotto	12.2 in [31 cm]
	Peso prodotto	4.8 oz [137 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.1 in [10.4 cm]
	Package Width	1.6 in [41 mm]
	Package Height	8.5 in [21.5 cm]
	Peso spedizione	4.8 oz [137 g]

	(confezione)	
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo seriale da USB a RS232 a due porte

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.