

## Soporte para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero

ID del Producto: ARMPIVOT



El brazo ajustable para monitor, modelo ARMPIVOT, permite el montaje de un monitor en uno sencillo pero elegante mástil, sobre un escritorio o una mesa, con ajustes de inclinación, pivotación y altura. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este brazo para monitor incluye una mástil de soporte de 302 mm de altura, la cual ofrece un rango mucho más amplio de ajuste que el ofrecido por un soporte de monitor convencional. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, el brazo para pantalla LCD también admite la rotación de modo retrato o paisaje.

El montaje de una pantalla en un mástil de soporte instalado sobre la superficie de un escritorio/una mesa permite ajustar la altura, posición y ángulos de la pantalla, para lograr un entorno de trabajo ergonómico, además de ahorrar valioso espacio.

Con capacidad para soportar pantallas de 12" a 30", hasta un peso máximo de 14 kg, este soporte para monitor permite el fácil montaje del monitor e incluye un gancho para la gestión del cableado, a fin de mantenerlos en orden. Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede fijar lateralmente a su escritorio/mesa, o bien instalarlo a través de un ojal de la superficie de una mesa.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de cinco años y soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale una pantalla en un escritorio, una mesa o un mostrador, a fin de ahorrar espacio en entornos comerciales Cree un espacio de trabajo ergonómico en entornos de oficina Cambie su pantalla de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web
- Cree un espacio de trabajo ergonómico en entornos de oficina
- Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

## Características

- Brazo ajustable para monitor que permite varios ajustes de posición y ángulo de visión
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 45,2cm)
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- +90°/-15° de inclinación
- rotación de 360° alrededor del mástil de soporte

---

### Hardware

Política de Garantía	10 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10 a

60mm

---

 Rendimiento

Capacidad de Carga	30.9 lb [14 kg]
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Inclinación	+90° / -15°
Giro / Pivotación	360° alrededor del mástil de soporte
Rotación de la pantalla	360°

---

## Observaciones / Requisitos

Nota	Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 14kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 50,8cm.
------	---

---

## Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Longitud del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Ancho del Producto	5.5 in [14.0 cm]
Altura del Producto	21.5 in [54.5 cm]
Peso del Producto	4.4 lb [2.0 kg]

---

## Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
Ancho de la Caja	21.6 in [54.9 cm]

Altura de la Caja 5.2 in [13.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.3 lb [2.4 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Mástil de soporte
	1 - Soporte para Monitor
	1 - Mordaza en C (grande)
	1 - Mordaza en C (pequeña)
	1 - Tornillo de rosca manual
	1 - Placa de presión
	4 - Tornillos de mariposa
	4 - Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
	4 - Tornillos con cabeza hexagonal M5 x 14 mm
	1 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 15 mm
	1 - Arandela redonda macho
	1 - Arandela redonda hembra
	1 - Clip para cable
	1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
	1 - Llave Allen M3 (2,5 mm)
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty 10 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.