

## Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar

Produkt-ID: ARMDUAL30



StarTech.com

Mit diesem hochwertigen Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch können Sie Ihren Arbeitsplatz gestalten wie nie zuvor. Er unterstützt zwei VESA-Monitore (75 x 75, 100 x 100), neben- oder übereinander. Die voll beweglichen Gelenkarme mit gefederter Höhenverstellung ermöglichen eine einfache Neupositionierung der Monitore.

Schaffen Sie einen Aufbau mit zwei Monitoren, der Ihren Anforderungen entspricht, indem Sie die Schnellverbindungs montage für die austauschbaren Arme nutzen.

Bei einem horizontalen Aufbau unterstützt die Dual-Monitorhalterung zwei Monitore von 12 bis 30 Zoll. Sie eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, darunter Grafikdesign, Fotobearbeitung und vieles mehr.

Als vertikale Monitorhalterung unterstützt der Dual-Monitorarm zwei Monitore von 12 bis 24 Zoll. Ein Aufbau übereinander erleichtert den Vergleich von Informationen auf zwei Bildschirmen ohne Scrollen. Bitte beachten: Damit zwei 24-Zoll-Monitore unterstützt werden können, darf die Höhe jedes Monitors (einschließlich des Rahmens) 35 cm nicht überschreiten.

Der verstellbare Dual-Monitorarm bietet auf mehreren Achsen eine hohe Beweglichkeit, sodass Sie ihn neigen, schwenken und drehen können. Wechseln Sie von der Quer- in die Hochformatanzeige.

Heben oder senken Sie Ihre Monitore mit einer gleichmäßigen Bewegung, indem Sie die gefederte Höhenverstellung verwenden. Passen Sie die Spannung wie gewünscht an.

Dank seiner Stahl- und Aluminiumkonstruktion unterstützt die Dual-Monitorhalterung eine Tragfähigkeit von 9 kg pro Arm.

Die schnellen Slide-and-Click-Verbindungen erleichtern die Montage der Dual-Monitorhalterung. Klemmen Sie die Monitorhalterung seitlich an Ihren Schreibtisch (mit der bereits angebrachten Schreibtischklemme) oder bringen Sie sie über eine Befestigungsstelle an.

Das TAA-konforme System ARMDUAL30 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 10 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes in kommerziellen, geschäftlichen und häuslichen Umgebungen
- Verwenden Sie eine Dual-Monitor-Installation für Kundenservice, Webdesign, Finanzanalysen und andere Zwecke
- Befestigen Sie Ihre Bildschirme mithilfe der Tischklemme oder der Kabeldurchführung auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch

### Merkmale

- Montieren Sie zwei Monitore nebeneinander (für Monitore von bis zu 30 Zoll) oder übereinander (für Monitore von bis zu 24 Zoll)
- Arme mit voller Bewegungsfreiheit durch Gelenke und federgestützte Höhenverstellung
- Einfache werkzeuglose Montage und austauschbare Arme für flexible Installation
- Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 129 cm/50,8 Zoll).
- Die robuste Stahl- und Aluminiumkonstruktion unterstützt ein Gewicht von 9 kg pro Arm

---

#### Prominence

Garantiebestimmung  
n 10 Years

Description CDW 75 - StarTech.com Desk Mount Dual Monitor Arm - Articulating -  
1st Line Up to 30" Display

---

#### Hardware

Wandmontierbar Nein

Anzahl der unterstützten Displays 2

Gelenk Ja



Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 20-100 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 20-50 mm Durchführungslochgröße: 10-60 mm

---

#### Leistung

Gewichtskapazität	19.9 lb [9 kg]
Maximale Anzeigegröße	30in
Höhenverstellung	Ja
Minimum Height	7.9 in [20 cm]
Maximale Höhe	28.9 in [73.5 cm]
Maximale Armlänge	23.2 in [59 cm]
Schwenkung/Drehung	360° um die Stützsäule 180° am Ende 360° am Mittelgelenk
Displayrotation	360°

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Silver & Black
Gehäusetyyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlänge	18.7 in [47.6 cm]
Produktbreite	24.3 in [61.8 cm]
Produkthöhe	17.8 in [45.1 cm]
Produktgewicht	14.0 lb [6.3 kg]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	20.9 in [53.0 cm]
Package Width	15.4 in [39.2 cm]
Package Height	5.5 in [14.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	17.4 lb [7.9 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-in-1-Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsbefestigung
	M6-Inbusschlüssel
	M3-Inbusschlüssel
	Basispolster
	Federarme
	Schwenkarme
	VESA-Monitorbefestigungen
	Flügelschraube
	Kabelführungen mit schneller Öffnung
	Duale Befestigung
	Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

