

## Soporte de Sobremesa para Un Monitor - Totalmente Articulado - de Acero

ID del Producto: ARMPIVOTE



Agregue más libertad a su jornada de trabajo. Este brazo para un monitor y montaje en escritorio libera espacio en su zona de trabajo, ya que permite instalar el monitor encima de su escritorio o mesa. Este brazo articulado con movimiento completo permite la fácil colocación de su monitor, gracias a los ajustes de extensión, inclinación, giro, rotación y altura (mediante muelle a gas).

El montaje de su monitor en un brazo articulado instalado sobre la superficie de un escritorio/una mesa le permite ajustar la altura, posición y ángulos de visualización, para lograr fácilmente un entorno de trabajo ergonómico, además de ahorrar valioso espacio. El soporte para un monitor permite la fácil instalación de pantallas de tamaños de hasta 12" a 34", y capacidad para peso máximo de 3,6kg.

El soporte ajustable para monitor le permite extender el brazo a una distancia de hasta 560mm. El brazo articulado permite un amplio rango de movimiento completo desde varios ejes. Permite inclinar, girar y rotar su monitor a 360 grados, para situarlo en la posición de visualización que resulte más cómoda. Cambie de posición horizontal a vertical en cualquier momento. El ajuste de la altura mediante muelle le permite elevar o bajar su monitor mediante un suave movimiento, sin esfuerzo.

Gracias a su duradera fabricación en acero, el soporte para pantalla permite una instalación segura de su monitor para ordenador. Es fácil configurarlo. Es posible instalar el monitor mediante la sujeción en un lateral de su escritorio o mesa, o a través de un ojal (se incluye hardware). El canal integrado para la gestión del cableado mantiene sus cables ordenados y organizados.

El soporte ARMPIVOTE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale una pantalla en su escritorio, mesa o mostrador, con un amplio rango de opciones de ajuste
- Instale su pantalla a través de un escritorio/una mesa, situándola donde sea necesario
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

## Características

- Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 3,6kg
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 50,8cm)
- Compatible con pantallas de 12" a 34" (capacidad para 3,6kg por pantalla)
- Brazo articulado que permite un amplio rango de movimientos, 360° alrededor del mástil y el codo, +/-90 grados de inclinación, así como +/-90 de giros
- Máxima extensión del brazo de 560mm

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm

Tamaño del agujero para ojal de instalación: 50 a 70mm

---

Rendimiento

Capacidad de Carga	8.0 lb [3.6 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	34"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	22.0 in [560 mm]
Inclinación	+90° / - 90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	360° alrededor de la barra de soporte 360° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

---

Observaciones / Requisitos

Nota	Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de pantalla plana, curva o ultraancho, y peso máximo de 3,6kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancho, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 50,8cm.
------	--

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Longitud del Producto	22.0 in [56.0 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Altura del Producto	20.7 in [52.7 cm]

Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	18.8 in [47.7 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 lb [2.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Brazo con muelle a gas
	1 - Brazo de extensión
	1 - Barra de soporte
	1 - Pinza de Soporte
	1 - Cubierta y perno
	5 - Cubiertas de cable
	4 - Espaciadores
	4 - Tornillos M4 x 12 mm
	4 - Tornillos M4 x 25 mm
	1 - Clip para cable
	2 - Anillo de goma para juntas de plástico
	1 - Llave Allen (4mm)
	1 - Llave Allen (6 mm)
	4 - Tornillos de mariposa
	5 - Sujetacables

## 1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

