

Soporte de Escritorio para 2 Monitores - Mordaza/Ojal para Escritorio - Brazo Articulado y Ergonómico para Monitores de hasta 32" con Montaje VESA - de Altura Ajustable/Inclinación/Giratorio/Rotación

ID del Producto: ARMDUAL3



Cree una elegante y estilizada configuración de dos monitores, a la vez que ahorra espacio. El elegante brazo articulado para 2 pantallas y de montaje en escritorio constituye una solución que resulta económica y versátil en un espacio de trabajo ergonómico. Disfrute de un amplio rango de movimientos, mediante los dos brazos giratorios que le permiten además, ajuste de la altura, inclinación, panorámica y rotación.

El soporte multimonitor le ofrece la flexibilidad de configurar inmediatamente la instalación en su escritorio. Cada uno de los brazos articulados se extiende en su totalidad hasta 38.6cm, para ajustarse a sus requisitos.

Los flexibles brazos de doble giro facilitan la colocación de sus monitores. Puede colocar los monitores de cara al usuario o girarlos a 180 grados, a fin de compartir sus pantallas con otras personas.

El atractivo soporte para 2 monitores tiene un diseño con contornos en aluminio duradero y elegante acabado en negro brillante. El brazo articulado tiene capacidad para el montaje de dos pantallas compatibles con soportes VESA (75x75, 100x100) de hasta 32" de tamaño y peso máximo de 8kg por monitor.

El soporte para 2 monitores le permite, de forma suave y sin esfuerzo, ajustar la posición de sus pantallas hasta lograr la visualización óptima. Incline sus monitores entre +30 y -30 grados. Gírelos entre +90 a -90, a la izquierda o derecha. Ubíquelos en posición vertical u horizontal, gracias a la placa VESA giratoria a 360 grados.

Ajuste sus pantallas a la altura deseada. El soporte para 2 monitores permite el ajuste de la altura a lo largo de un mástil de 39.8cm.

El soporte multimonitor se instala fácilmente, mediante el uso de una pieza de sujeción en C que



permite fijar el soporte al borde de su escritorio, mesa o mostrador. El diseño con agujeros para llave del soporte VESA, facilita el deslizamiento del monitor sobre el soporte, hasta fijarlo en la posición deseada. Con gestionador de cables integrado que ayuda a mantener su cableado en orden y fuera de la vista.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale dos pantallas en su escritorio, mesa o mostrador, mediante la pieza de sujeción en escritorio
- Cree una configuración de doble monitor en oficinas comerciales o entornos de cara a clientes
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- COMPATIBILIDAD CON MONITORES GRANDES DE 32": Este soporte multimonitor, compatible con placas VESA de 75x75mm / 100x100mm, admite 2 monitores grandes de hasta 32" (8kg) por brazo de articulación horizontal y ajuste básico de la altura
- AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: El soporte para 2 monitores contribuye a aumentar el confort ergonómico y la productividad, ya que permite que la pantalla se incline a +30/-30°, gire a +90/-90° y rote a 360°, así como el ajuste de la altura a lo largo del mástil de 39.8cm
- CONFIGURACIÓN AJUSTABLE: Utilice la pieza de sujeción (en forma de C) para instalar fácilmente y apretar a mano dicha pieza a un escritorio/mesa (de 40 a 85mm de grosor), además de que los clips de gestión permiten sostener las herramientas incluidas, para ajustar rápidamente la altura y el ángulo correspondiente
- FÁCIL ROTACIÓN DE LA PANTALLA: Este brazo para 2 monitores es articulado y permite la rotación de la pantalla, en orientación horizontal o vertical, sin necesidad de utilizar herramientas, de manera que se puedan visualizar las páginas más largas sin tener que desplazarse con la barra lateral de la página
- DISEÑO ELEGANTE: Su diseño optimizado que ocupa poco espacio mejora el área de trabajo y los clips integrados de gestión de cables, situados a lo largo de los brazos y del mástil del centro, mantienen una buena organización y aspecto general del espacio de trabajo

Hardware



Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared No

Articulado Sí

Número de pantallas

admitidas

2

Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio

Patrón(es) VESA de

agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

de montaje

Grosor de la superficie Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa:

10mm a 88mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]

Tamaño máximo de la

pantalla

32"

Ajuste de la altura Sí

Extensión máxima del

brazo

15.2 in [386 mm]

Inclinación + 30° / - 30°

+90° / - 90° Giro

Giro / Pivotación +/- 90° alrededor del mástil de soporte

+/- 180° en el extremo superior

+/- 90° en el codo

Rotación de la pantalla 360°

Características **Físicas**

Color Negro

Material de Fabricación Aluminio



Longitud del Producto 4.1 ft [1.2 m]

Ancho del Producto 34.3 in [87.0 cm]

Altura del Producto 20.1 in [51.0 cm]

Peso del Producto 7.0 lb [3.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]

Ancho de la Caja 17.8 in [45.3 cm]

Altura de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Peso (de la Caja) del 9.3 lb [4.2 kg] Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte en escritorio con pieza de sujeción, inferior

1 - Soporte en escritorio con pieza de sujeción, superior

1 - Soporte del brazo giratorio

1 - Mástil

2 - Tornillos de montaje en escritorio con pieza de sujeción

3 - Tornillos de montaje de mástiles

1 - Llave hexagonal de 4mm

1 - Llave hexagonal de 6mm

8 - Tornillos M4 x 12mm

8 - Tornillos M5 x 12mm

8 - Arandelas

1 - Clip para gestión de cables



1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.