Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante

Nº de produit: ICUSBCPLLD25

Grâce à ce câble USB-C™ vers imprimante parallèle, connectez votre ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C à une imprimante DB25.

Une solution économique

L'adaptateur USB vers DB25 vous offre une solution fiable et rentable en vous évitant les coûts de remplacement de votre imprimante parallèle à des fins de compatibilité USB. Il transforme un port USB-C libre de votre ordinateur portable ou de bureau en port parallèle femelle DB25. Vous pouvez ainsi connecter une imprimante DB25 à votre ordinateur comme si le port parallèle requis était intégré.

Installation simple et portabilité

Le câble d'imprimante est doté d'une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation, dont Windows®, Linux® et macOS, pour une intégration facile aux environnements mixtes. La prise en charge de l'installation plug-and-play vous offre à la fois un gain de temps et d'effort.

Le câble d'imprimante est alimenté par USB. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez rapidement un port parallèle à votre ordinateur ou ordinateur portable compatible USB-C pour une utilisation avec des imprimantes dotées de connecteurs DB25

• La solution idéale pour les ordinateurs portables ou de bureau qui ne possèdent pas de port parallèle

Spécifications techniques

• Connectez votre ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C à une imprimante DB25

• Compatible avec Windows®, Linux® et macOS

• Transforme un port USB-C disponible de votre ordinateur portable ou de bureau en port parallèle femelle DB25

• Installation simple plug-and-play

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Interface	Parallèle
	Type de bus	USB-C
	ID du chipset	Prolific - PL2305
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

		1 - DB-25 (25 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 7, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Linux 2.6.x à 4.4x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un port USB-C disponible
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	6.1 ft [1.8 m]
	Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
	Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
	Poids du produit	3.2 oz [92.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]

	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.4 in [10.0 mm]
	Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur pour imprimante parallèle
	1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis