

Einzel Monitor Halterung - Schwerlast Monitorarm für VESA-Bildschirme bis zu 34" (8kg) - Ergonomischer Höhenverstellbarer Displayarm - Tischklemme oder Tischlochmontage

Produkt-ID: ARMPIVOTV2



Sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und platzieren Sie Ihren Monitor in einer komfortableren Betrachtungsposition. Diese Schreibtischhalterung für den Monitor ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und ermöglicht die Anbringung von Monitoren bis zu einer Größe von 34 Zoll oberhalb Ihres Schreibtisches oder einer anderen Arbeitsfläche.

Räumen Sie Ihre Schreibtischfläche auf und gestalten Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz. Diese einfache und doch robuste Halterung für Einzelmonitore kann 13 Zoll bis 34 Zoll große und bis zu 8 kg schwere Bildschirme tragen.

Zur Entlastung von Nacken und Augen können Sie zudem die Höhe Ihres Monitors entlang der vertikalen Stange auf Ihre gewünschte Position bis zu einer maximalen Höhe von 443 mm einstellen.

Passen Sie die Position Ihres Bildschirms einfach durch Drehen, Neigen und Schwenken an und finden Sie so den perfekten Sichtwinkel.

Der robuste Monitorarm besteht aus Stahl für eine lange Lebensdauer. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern.

Die Schreibtischklemme für die Monitorhalterung erleichtert die Befestigung VESA-kompatibler Bildschirme oberhalb Ihres Schreibtisches mittels der mitgelieferten C-Klemme oder der Kabeldurchführung. Eine abnehmbare VESA-Platte ermöglicht die simple Befestigung Ihres Monitors, den Sie anschließend einfach auf die Halterung schieben. Die Monitorhalterung verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie ein Display auf einem Schreibtisch, Tisch oder Tresen, um Platz zu sparen
- Schaffen Sie im Büro einen ergonomischeren Arbeitsplatz
- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Merkmale

- MONITORARM FÜR GROÙE MONITORE: VESA 75x75mm/100x100mm kompatible hochbelastbare Monitorhalterung aus Stahl für große 32" (16:9) oder 34" (21:9/ultrawide) Monitore bis zu 8kg mit Höhenverstellung an der Stange
- UMFASSENDER BEWEGUNGSBEREICH: Ergonomischer Monitorarm erhöht Bequemlichkeit und Produktivität mit +/-45° Neigung, +/-90° Drehung, 360° drehbarem Bildschirm (Querformat/Portrait) und einstellbarer Höhe von 43,9 cm entlang der Säule
- DIE WAHL DES IT-PROFIS: Entworfen und gebaut für Computerfachleute, ist diese Monitorhalterung für 5 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).
- EINFACHE INSTALLATION: Monitorhalterung mit C-Klemme (10-88 mm) oder Tüllenhalterung (10-75 mm) für sichere Befestigung am Schreibtisch; abnehmbare VESA-Platte mit Schnellverschluss Clip; Werkzeug zum Einstellen der Gelenkspannung inklusive
- ORGANISIERTER ARBEITSPLATZ: Kabelmanagement-Clips halten die Kabel des Monitors und die enthaltenen Gelenkwerkzeuge außer Sichtweite und können an jeder beliebigen Stelle der Stange angebracht werden, so dass der Tisch ordentlich bleibt

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Nein

Kabelmanagement Ja

Gelenk Nein

Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 10-88 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-75 mm Durchführungslochgröße: 10,5-50 mm
<hr/>	
Leistung	
Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	34"
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	17.3 in [439.4 mm]
Maximale Armlänge	3.5 in [88 mm]
Neigung	+ 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung	180°
Displayrotation	360°
<hr/>	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	
Hinweis	Die Halterung unterstützt Monitore bis zu einer Größe von 34 Zoll, einschließlich Flachbildschirme, geschwungene und extra breite Bildschirme mit einem maximalem Gewicht von 8 kg. Wenn Sie ein extra breites Display im Hochformat verwenden, unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen

Breite von 71 cm.

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	4.5 in [11.4 cm]
Produktbreite	21.6 in [54.8 cm]
Produkthöhe	5.8 in [14.8 cm]
Produktgewicht	5.2 lb [2.4 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.0 in [12.7 cm]
Paketbreite	19.6 in [49.9 cm]
Pakethöhe	4.4 in [11.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.3 lb [2.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VESA-Monitorbefestigung
	1 - VESA-Pfostenklemme
	1 - Säule
	3 - Pfostenschrauben
	1 - Tischklemme
	1 - Durchführungsplatte
	1 - Kabeldurchführungsmanschette
	1 - Kabelklammer
	5 - Gummimatten

- 1 - Rändelschraube
- 1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 4 - Schrauben M4x12 mm
- 4 - Schrauben, M4 x 16 mm
- 4 - Schrauben, M5 x 12 mm
- 4 - Schrauben, M5 x 16 mm
- 4 - Abstandshalter
- 4 - Unterlegscheiben
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

