

Support Vertical pour Deux Moniteurs, Bureau Ergonomique pour Deux Moniteurs, Support Universel pour Moniteur, Réglable en Hauteur - Pour Deux Écrans 27" ou 34" Ultra-Large (8kg), Montage VESA

N° de produit: ARMDUOVS



Ce support vertical en aluminium élégant pour deux écrans vous permet de suspendre deux écrans au-dessus de votre bureau ou table de travail pour libérer de l'espace et augmenter votre productivité. Grâce à sa structure robuste, ce support pour deux écrans maintient solidement deux moniteurs à support VESA de 27 po de diagonale maximum chacun, verticalement superposés.

Le support pour deux écrans permet de superposer deux moniteurs. La hauteur des moniteurs est réglable le long du poteau de 71 cm afin de travailler confortablement avec votre installation à deux moniteurs.

Le support d'écran ajustable pour bureau permet une inclinaison et un angle de pivotement de +/-15° facile et sans effort, pour trouver facilement l'angle de vision idéal. Il permet également une rotation de 360 degrés pour basculer à volonté entre un affichage en mode portrait ou paysage.

Le support pour deux écrans maintient solidement vos moniteurs en place tout en s'adaptant à votre décor de bureau grâce à sa conception en aluminium noir et argent. Le support d'écran prend en charge quatre écrans jusqu'à 68,6 cm (27 po) de diagonale et d'un poids maximal de 8 kg chacun.

Le support d'écran VESA est facile à installer grâce à système d'attache et de retrait rapide de l'écran. Il possède également une colonne de gestion des câbles pour dissimuler ces derniers.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Superposez vos écrans l'un au-dessus de l'autre et bénéficiez ainsi d'un affichage optimal pour vos activités de conception Web ou de codage
- Augmentez votre confort lorsque vous travaillez sur deux écrans
- Améliorez votre productivité dans un environnement de bureau

Spécifications techniques

- **SUPPORT VERTICAL POUR DEUX MONITEURS DE 27 POUCES** : Le support pour plusieurs moniteurs de bureau compatible VESA 75x75/100x100mm supporte deux moniteurs empilés verticalement jusqu'à 27 pouces ou ultra-large jusqu'à 34 pouces (8kg) par écran
- **GAMME DE MOUVEMENTS** : Support de moniteur ergonomique avec inclinaison et pivotement de +/-15°, rotation de 360° (portrait/paysage), conception à rotule pour des angles de vue idéaux, hauteur individuelle réglable de 31,5cm le long de la perche de 71,1cm
- **STABLE ET ANTIDÉRAPANT** : Support d'écran autoportant en aluminium avec base en forme de U (300 mm x 520 mm) pour une stabilité maximale et un placement flexible ; les patins en caoutchouc antidérapants évitent les rayures sur la surface du bureau
- **AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ AVEC MOINS D'ESPACE** : Le support double écran argenté empilé verticalement optimise l'utilisation de l'espace de bureau ; idéal pour les petits espaces de travail dans votre bureau à domicile ou les cubicules au bureau
- **MONTAGE ADJUSTABLE** : Support universel double pour moniteur avec crochets de gestion des câbles et clips réglables en hauteur sur le poteau pour organiser les câbles afin d'avoir un espace de travail bien rangé et de maintenir les outils de réglage inclus

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	2

Orientation	Vertical
Options de fixation	Support de bureau
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	27"
Inclinaison	+ 15° / - 15°
Rotatif/pivotant	+15 ° / -15 °
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	20.3 in [51.5 cm]
Largeur du produit	11.4 in [29.0 cm]
Hauteur du produit	29.7 in [75.4 cm]
Poids du produit	10.3 lb [4.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	14.3 in [36.3 cm]
Package Width	22.2 in [56.3 cm]
Package Height	6.4 in [16.3 cm]

Poids brut 11.5 lb [5.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 2 - Supports VESA
- 1 - Poteau inférieur
- 1 - Poteau supérieur
- 1 - Connecteur pour poteau
- 1 - Base
- 2 - Crochet de gestion des câbles
- 2 - Vis pour crochet de gestion des câbles
- 8 - Vis M4 x 14
- 8 - Vis M5 x 14
- 8 - Rondelles
- 8 - Vis M4 x 30
- 8 - Vis M5 x 30
- 16 - Entretoises
- 1 - Clé hexagonale de 3 mm avec embout de tournevis
- 1 - Clé hexagonale 3 mm
- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis