AC電源アダプター 12V/1.5A出力 3タイプのプラグ形状に対応

製品ID: IM12D1500P

ユニバーサル電源アダプタ（12VDC / 1.5A）。StarTech.com製スペア（交換用）ACアダプタです。
、、、を含む弊社製品の多くで使用可能です。互換製品の全リストについては、本製品の「アクセサリ」セクションをご覧ください。

認証、レポート、互換性

用途

製品の特長

電源		
	保証に関する方針	2 Years
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.8A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ

	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
	湿度	0%~80% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	1.4 m [4.5 ft]
	製品縦	70 mm [2.8 in]
	製品横	5 cm [2.0 in]
	製品高さ	4 cm [1.6 in]
	製品重量	159 g [5.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	13.9 cm [5.5 in]
	パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
	パッケージ高さ	5.6 cm [2.2 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	204.0 g [7.2 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。