Soporte de Escritorio para Un Monitor - Totalmente Articulado - de Acero

ID del Producto: ARMPIVOTE

El brazo articulado para monitor, modelo ARMPIVOTE, permite el montaje de un monitor en un escritorio o una mesa, con ajustes de extensión, inclinación, desplazamiento horizontal de la pantalla, giro, pivotación y altura mediante el muelle a gas.

Este brazo de soporte para monitor que se instala sobre un escritorio/una mesa incluye un cilindro con muelle a gas que permite elevar o bajar fácilmente la pantalla, así como una amplia variedad de movimientos desde varios ejes. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, el brazo para pantalla LCD también permite rotar la pantalla de modo paisaje a modo retrato.

El montaje de una pantalla en un brazo articulado instalado sobre la superficie de un escritorio/una mesa permite ajustar la altura, posición y ángulos de la pantalla, para lograr un entorno de trabajo ergonómico, además de ahorrar valioso espacio en su superficie de trabajo.

Con capacidad para soportar pantallas de 12" a 34", hasta un peso máximo de 3,6 kg, este brazo articulado permite el fácil montaje del monitor e incluye un canal para la gestión de los cables, a fin de mantenerlos en orden. Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede sujetar a lateralmente a un escritorio/mesa, o instalarlo a través del agujero de una placa de soporte vertical, como solución versátil de montaje del monitor.

Respaldado por StarTech.com con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Instale una pantalla en su escritorio, mesa o mostrador, con un amplio rango de opciones de ajuste

• Instale su pantalla a través de un escritorio/una mesa, situándola donde sea necesario

• Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

• Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 3,6kg

• Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 50,8cm)

• Compatible con pantallas de 12" a 34" (capacidad para 3,6kg por pantalla)

• Brazo articulado que permite un amplio rango de movimientos, 360º alrededor del mástil y el codo, +/-90 grados de inclinación, así como +/-90 de giros

• Máxima extensión del brazo de 560mm

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Montaje en Pared	No
	Articulado	Sí
	Número de pantallas admitidas	1
	Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
	Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
		100x100 mm
	Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
		Tamaño del agujero para ojal de instalación: 50 a 70mm

Rendimiento		
	Capacidad de Carga	8.0 lb [3.6 kg]
	Tamaño máximo de la pantalla	34"
	Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
	Fits UltraWide Displays	Sí
	Ajuste de la altura	Sí
	Extensión máxima del brazo	22.0 in [560 mm]
	Inclinación	+90° / - 90°
	Giro	+90° / - 90°
	Giro / Pivotación	360° alrededor de la barra de soporte
		360° en el codo
	Rotación de la pantalla	360°
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de pantalla plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 3,6kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 50,8cm.
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
	Longitud del Producto	22.0 in [56.0 cm]
	Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
	Altura del Producto	20.7 in [52.7 cm]
	Peso del Producto	4.9 lb [2.2 kg]
Información de la		

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	18.8 in [47.7 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 lb [2.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Brazo con muelle a gas
	1 - Brazo de extensión
	1 - Barra de soporte
	1 - Pinza de Soporte
	1 - Cubierta y perno
	5 - Cubiertas de cable
	4 - Espaciadores
	4 - Tornillos M4 x 12 mm
	4 - Tornillos M4 x 25 mm
	1 - Clip para cable
	2 - Anillo de goma para juntas de plástico
	1 - Llave Allen (4mm)
	1 - Llave Allen (6 mm)
	4 - Tornillos de mariposa
	5 - Sujetacables
	1 - Manual de Instrucciones

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.