HDMI via IP Verlenger met Audio

Productcode: IPUSB2HD2

De IPUSB2HD2 HDMI® via IP Verlenger zorgt voor een veelzijdige HDMI-IP-verbinding tussen de computers op uw netwerk en een HDMI-monitor/projector met de volle HD-videoresolutie (1080p, 1920x1080). Bijbehorende audiosignalen worden direct doorgegeven via de HDMI-uitgang of apart via de ingebouwde 3,5 mm stereo-uitgang.

De IP/HDMI-adapter is een ideale oplossing voor het delen van een monitor of projector via een Ethernet-netwerk, zodat zelfs pc's zonder digitale video-uitgang kunnen worden aangesloten via een router tot op afstanden van 100m. Het is bovendien voorzien van twee USB 2.0-poorten voor het aansluiten en delen van randapparatuur zoals USB-opslagmedia, een toetsenbord of muis met de aangesloten pc.

Het kan ook rechtstreeks worden aangesloten als een USB-naar-HDMI-adapter.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Windows 8

Windows 7

Toepassingen

• Sluit meerdere pc’s aan op één beeldscherm of projector op een lokaal netwerk en schakel tussen computers voor presentaties in uw bedrijf

• Met HDMI-via-IP is afstand niet langer een probleem voor het aanbieden van HD-video en audio aan uw publiek in winkels of voor narrowcasting

• Voor home theater en mediacenter toepassingen zoals het streamen van films of foto's en internetten op uw HDTV

• Bedien uw PC vanaf een externe locatie door het aansluiten van een toetsenbord of muis op de ingebouwde USB-poorten

• Voor gebruik in het onderwijs – studenten kunnen hun werk voor iedereen zichtbaar weergeven op een centrale monitor of projectorscherm

Eigenschappen

• HDMI® via IP voor gedeelde toegang via een netwerk

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p)

• Audio via HDMI of 3,5 mm aansluiting

• Gebruiksvriendelijke software en IP-configuratieprogramma

• Ondersteuning voor Windows® Aero

• Twee USB-poorten zorgen voor de aansluiting van randapparatuur op de monitorlocatie

• Uitbreiden of dupliceren van uw bureaublad / scherm

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	AV-ingang	USB 2.0
		Ethernet
	Poorten	1
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter
	Audio	Ja

	Chipsetcode	DisplayLink - DL-165
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	USB - 480 Mbit/s Ethernet - 1 Gbit/s (1000 Mbit/s)
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.
Connector(en)		
	Type connector(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB Mini-B (5-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64) 7 (32/64) Vista (32/64) XP (32/64)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.3A

	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Polariteit pin midden	Positief
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
	Opslagtemperatuur	0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)
	Vochtigheid	10% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	5.2 in [13.2 cm]
	Breedte product	2.8 in [7.1 cm]
	Hoogte product	1.1 in [2.8 cm]
	Gewicht product	4.7 oz [134 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	5.9 in [15 cm]
	Package Height	2.4 in [60 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-naar-HDMI of HDMI-via-IP converter
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
		1 - CD met drivers en software

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.