

Monitor arm - muur bevestiging - volledig beweegbaar - scharnierend

Productcode: ARMPIVWALL



Maak waardevolle bureau- of tafelruimte vrij door uw platte scherm (tv of computerscherm) aan de wand te bevestigen. Deze volledig beweegbare schermarm ondersteunt beeldschermen en tv's tot 30 inch en biedt moeiteloze hoogte- en kijkhoekverstelling. U kunt uw scherm kantelen, draaien en roteren, waardoor u eenvoudig de perfecte kijkstand kunt vinden.

Met deze stevige montagearm kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm of tv met een plat beeldscherm, tot 30 inch, veilig aan de wand te monteren. De arm is ideaal voor vele verschillende kantoortoepassingen, zoals gezondheidszorg- of financiële instellingen, waar u misschien uw scherm met patiënten, cliënten of andere bezoekers wilt delen. De aan de wand montagebare monitor arm is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes die gepositioneerd zijn bij een muur.

U kunt uw scherm ook plat tegen de wand drukken, om meer ruimte te besparen als u niet met uw computer werkt.

De monitor arm is voorzien van een gasveercilinder, waardoor u uw scherm gemakkelijk omhoog of omlaag kunt bewegen. Bovendien kunt u de spanning aan het gewicht van uw scherm aanpassen, zodat u het scherm altijd met één beweging in de gewenste stand kunt zetten. Door de one-touch hoogteverstelling is de monitor arm ideaal voor gedeelde werkruimtes met meerdere afwisselende gebruikers, zoals vergaderruimtes in hotels of kantoren.

Met de volledig beweegbare scharnierarm kunt u eenvoudig de juiste kijkhoek instellen. Kantel of draai uw scherm gewoon om uw scherm met anderen te delen. De scharnierarm ondersteunt ook een volledige 360° rotatie, zodat u gemakkelijk van liggend naar staand formaat kunt wisselen en omgekeerd.

Dankzij de enkelvoudige monitor arm kunt u uw met VESA compatibele scherm snel en eenvoudig aan de wand monteren. De arm vereist minimale assemblage en heeft een geïntegreerde waterpas, waardoor u de arm perfect rechtop kunt zetten als u hem aan de wand monteert. De montagearm vereenvoudigt ook het bevestigen en verwijderen van uw scherm en dankzij het geïntegreerde

kabelbeheer kunt u uw kabels netjes opbergen.

De ARMPIVWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Maak bureau- of tafelruimte vrij in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen
- Deel uw scherm met klanten, voor gemakkelijk samenwerken in kantooromgevingen zoals gezondheidszorg, financiën en onroerend goed
- Ideaal voor gedeelde werkruimtes met meerdere gebruikers, zoals vergaderruimtes in hotels of kantoren
- Creëer ruimte in thuishkantoren

## Eigenschappen

- Monteer uw scherm aan de wand om ruimte te besparen
- Kan dicht tegen de wand worden geplaatst als het scherm niet wordt gebruikt
- Dankzij de volledig beweegbare, scharnierende arm kunt u eenvoudig met anderen samenwerken door de kijkhoek van uw scherm aan te passen
- One-touch hoogteverstelling met gasveerarm
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering van het scherm
- Eenvoudige zelfmontage met geïntegreerde waterpas

---

### Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1

Scharnierend	Ja
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

---

Prestaties

Algemene specificaties	Geïntegreerde waterpas: Ja
Draagvermogen	19.9 lb [9 kg]
Maximale schermgrootte	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Maximumhoogte	11.8 in [30 cm]
Maximale armverlenging	24.4 in [62 cm]
Kantelen	+90° / -65°
Pannen	180°
Schermmrotatie	360°

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	24.4 in [62.0 cm]
Breedte product	4.5 in [11.5 cm]
Hoogte product	4.3 in [10.8 cm]
Gewicht product	4.3 lb [2.0 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	18.6 in [47.2 cm]
----------------	-------------------



Package Width	8.0 in [20.4 cm]
Package Height	5.8 in [14.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.5 lb [2.5 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	veearm
	afdekplaat
	wandplaat
	M5 inbussleutel
	M6 schroef
	6,3 x 65 mm schroeven
	M4x12 mm schroeven
	M4x25 mm schroeven
	ankers
	Onderlegringen
	Afstandsringen
	kabelbinder
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

