Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - per Display a 34" (7Kg) - Completamente articolabile - Acciaio

ID prodotto: ARMSLIM

Questa staffa sottile e articolabile per il montaggio di un monitor su una scrivania consente di montare un display a schermo piatto in modo da liberare spazio sulla scrivania o sul tavolo. Essendo completamente articolabile, permette di posizionare con facilità il monitor per ottenere un angolo di visione perfetto e un comfort ottimale.

Caratterizzato da un design sottile ed elegante con un minimo ingombro sulla scrivania, la staffa per monitor singolo consente di posizionare il display dove più opportuno e al contempo recuperare spazio di lavoro prezioso. Il supporto è in grado di sostenere display da 12" a 34" con un peso massimo di 7 kg. Montando il display al di sopra della superficie della scrivania, è possibile regolarne l'altezza, la posizione e l'angolo di visione per ottenere un ambiente di lavoro ergonomico.

Il supporto completamente articolabile consente di estendere la staffa fino a 596 mm e posizionare il monitor in modo da ottenere una visione ottimale. È possibile inclinare e orientare il display con un ampio raggio di movimento su più assi. Il dispositivo di regolazione dell'altezza a molla consente di sollevare o abbassare il monitor con un movimento fluido e senza sforzo ed è anche possibile cambiare l'orientamento del display da orizzontale a verticale per visualizzare blocchi di codice o pagine più lunghe senza far scorrere il testo.

Grazie alla sua struttura in acciaio resistente, il supporto sostiene il monitor del computer in tutta sicurezza. La configurazione è facile. È possibile fissare il supporto al lato di una scrivania o di un tavolo oppure montarlo attraverso un foro passacavo (accessori inclusi). La canalina di gestione cavi integrata mantiene tutto in ordine e ben organizzato.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Montaggio di un display al lato di una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro, con ampia possibilità di regolazione

• Montaggio del display tramite passacavo sulla scrivania con possibilità di posizionamento in base alle esigenze

• È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

• Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 7 kg

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 86,1 cm)

• Facilità di spostamento grazie al dispositivo di regolazione dell'altezza a molla e all'indicatore del livello di resistenza

• Ampio raggio di movimento grazie alla staffa articolabile: inclinazione di +90/-65 gradi, orientamento di 360 gradi e rotazione di 360 gradi intorno all'asta di supporto e in corrispondenza del gomito

• Estensione max della staffa: 596 mm

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 100 mm

		Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 50 mm Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10 - 60 mm
Prestazioni		
	Capacità di carico	15.4 lb [7 kg]
	Dimensioni massime del display	34"
	Adatto a Display Curvi	Sì
	Fits UltraWide Displays	Sì
	Regolazione dell'altezza	Sì
	Massima estensione del braccio	23.5 in [596 mm]
	Inclinazione	+90° / -65°
	Disposizione orizzontale	360°
	Orientamento/rotazione	Rotazione a 180° attorno alla staffa di supporto Rotazione a 360° attorno al gomito
	Rotazione del display	+90° / - 90°
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 7 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 91,4 cm.
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio e plastica
	Lunghezza prodotto	18.1 in [46.0 cm]
	Larghezza prodotto	13.6 in [34.5 cm]

	Altezza prodotto	5.0 in [12.8 cm]
	Peso prodotto	9.4 lb [4.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	13.9 in [35.3 cm]
	Larghezza del Pacco	18.4 in [46.7 cm]
	Altezza del Pacco	5.0 in [12.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	9.3 lb [4.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Braccio articolato per monitor
		1 - Morsetto per scrivania/anello di tenuta 2 in 1
		4 - Viti a galletto
		1 - Chiave a brugola da 6 mm
		1 - Chiave a brugola da 3 mm
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	10 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.