

Support de Bureau pour Écran PC jusqu'à 34"(14kg) - Pied Moniteur Argenté en Acier

N° de produit: ARMPIVSTND



Avec sa finition argentée élégante, ce support pour écran unique en acier robuste maintient fermement votre écran et apporte une touche d'élégance à votre espace de travail. Le support pour écran de bureau permet un positionnement flexible de votre écran d'ordinateur et se règle facilement pour un angle de vue idéal.

Le support d'écran peut facilement accueillir les écrans d'une taille de 12" à 34" et d'un poids maximal de 14 kg.

Pour plus de flexibilité, vous pouvez utiliser le matériel fourni pour installer votre écran Apple Cinema Display, Thunderbolt Display ou Apple iMac. Le support fonctionne parfaitement avec n'importe quel écran Apple Cinema ou Thunderbolt livré avec un support amovible ou un adaptateur de support VESA intégré. Il fonctionne également avec les iMac 24" et 27" dotés d'un support amovible ou d'un adaptateur de support VESA intégré.

Le support pour écran de bureau est doté d'un montant de 380 mm de haut, offrant une grande variété de réglages de la hauteur pour un confort accru pendant le travail. Réglez facilement la hauteur, la position et les angles de vue de votre écran pour créer un environnement de travail ergonomique.

Grâce au support d'écran ajustable, vous pouvez installer un écran sur le support de bureau, en réglant l'inclinaison et le pivotement pour un positionnement optimal. Pour afficher des pages plus longues ou des blocs de code sans les faire défiler, le support pour écran de bureau permet de faire pivoter l'écran du format paysage au format portrait.

Fabriquée en acier durable, le support pour écran unique permet une installation facile pour un large choix d'écrans. Le système de gestion des câbles intégré permet d'organiser et de dissimuler les câbles.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez un écran sur votre bureau, votre table ou votre comptoir et inclinez-le, faites-le pivoter et réglez sa hauteur en toute simplicité
- Orientez votre écran pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

- Installez un écran plat de 12" à 34" compatible VESA (75 x 75, 100 x 100), incurvé ou ultralarge, avec un poids maximal de 14 kg
- Inclut le matériel pour monter un Apple Cinema Display ou iMac
- Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 64,8 cm)
- Support d'écran à hauteur réglable avec montant de 380 mm de haut et réglage de la position/de l'angle de vue
- Le support de fixation peut effectuer une rotation de 60° autour de l'axe de support

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support de bureau
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Performance

Spécifications générales	ARMPIVSTND est compatible avec : • les écrans Cinema Display LED 24" et 27" • l'écran Apple Thunderbolt Display 27" • les écrans iMac 24" et 27" avec un support amovible ou un adaptateur de support VESA intégré
Capacité de poids	30.9 lb [14 kg]
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Inclinaison	+45° / -15°
Panoramique	60°
Rotation de l'écran	360°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 14 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 68,5 cm.
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Steel and Aluminum
Longueur du produit	10.2 in [26.0 cm]
Largeur du produit	13.0 in [33.0 cm]
Hauteur du produit	4.1 in [10.5 cm]

Poids du produit 5.2 lb [2.4 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.2 in [28.4 cm]
Package Width	21.3 in [54.1 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Poids brut	7.1 lb [3.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Base en aluminium
	1 - Axe de support
	1 - Bras d'écran
	1 - Collier de câble
	1 - Anneau de positionnement en fer
	4 - Vis à tête hexagonale M5 x 18 mm
	1 - Bride
	4 - Capuchons en plastique
	1 - Outil Torx
	1 - Clé Allen 3 mm
	1 - Clé Allen 4mm
	1 - Carte d'accès
	4 - Vis de serrage
	2 - Vis M6 x 16 mm
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis