Adattatore di alimentazione CC universale per hub USB industriali - 20 V, 3,25 A

ID prodotto: ITB20D3250

Questo adattatore di alimentazione CC universale è stato progettato come un alimentatore alternativo, di riserva o di ricambio per la linea di hub USB industriali StarTech.com.

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB30A10AME)

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST1030USBM)

Hub USB 3.0 industriale a 7 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB30A7AME)

Hub USB 3.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST7300USBME)

Hub USB 3.0 industriale a 4 porte con protezione ESD (ST4300USBM)

Hub USB 2.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB20A7AME)

Hub USB 2.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST7200USBM)

Hub USB 2.0 industriale a 4 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB20A4AME))

Hub USB 2.0 industriale a 4 porte con protezione ESD (ST4200USBM)

L'adattatore di alimentazione esterno può essere utilizzato anche con qualsiasi altro dispositivo in grado di supportare un alimentatore da 20 V, inclusa una vasta gamma di switch Ethernet e adattatori seriali StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

• Adattatore di alimentazione progettato per i prodotti industriali StarTech.com

• Da utilizzare come alimentatore alternativo, di ricambio o di riserva quando non è disponibile un'alimentazione tramite bus sufficiente

• Include attacchi per spine nazionali NA/JP, EU, UK e ANZ

• Include una morsettiera a due conduttori integrata

• Include un'ulteriore morsettiera a tre conduttori

Indicatori		
	Norme di garanzia	1 Year
	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
Alimentazione		
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Corrente ingresso	1.4A Max.
	Tensione di uscita	20V DC
	Corrente di uscita	3.25A
	Tipo presa	Blocco terminale (2 fili)
		Blocco terminale (3 fili)
	Consumo energetico	65W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	+ 0ºC ~ + 40ºC

	Temperatura di conservazione	- 20 ºC ~ + 80ºC
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
	Larghezza prodotto	2.1 in [5.3 cm]
	Altezza prodotto	1.5 in [3.7 cm]
	Peso prodotto	10.3 oz [291.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	9.6 in [24.4 cm]
	Package Width	6.7 in [17.0 cm]
	Package Height	2.3 in [5.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.9 lb [0.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore di alimentazione universale da 65W con cavo da 1,2m
		4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Connettore per morsettiera a due conduttori (incluso)
		1 - Connettore per morsettiera a tre conduttori
		1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.