

Monitor arm - volledig verstelbaar - bureau monteerbaar - slank

Product ID: ARMSLIM



Met de ARMSLIM scharnierende monitor arm kunt u een plat scherm aan uw bureau of tafel bevestigen en dit in de ideale kijkhoek zetten. U kunt een plat scherm aan uw bureau of tafel bevestigen (waardoor u gelijk ruimte kunt vrijmaken) met deze slanke, scharnierende, en aan een bureau te bevestigen monitor arm. Met de volledig scharnierende arm kunt uw scherm eenvoudig in de perfecte kijkhoek worden ingesteld voor optimaal comfort.

Dankzij een stijlvol, slank design dat er geweldig uitziet en slechts weinig bureauruimte in beslag neemt, kunt u de single monitor arm plaatsen waar u die nodig heeft. Ruimtebesparend en erg handig, deze monitor arm ondersteunt schermen van 12" tot 34" met een maximumgewicht van 7 kg. Door uw beeldscherm boven het bureau te monteren, kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonomische werkomgeving.

U kunt de arm tot maar liefst 596 mm uitklappen. Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met deze scharnierende monitor arm. U kunt uw scherm kantelen en draaien voor een volledig bewegingsbereik over meerdere assen. Verhoog of verlaag uw schermen soepel en moeiteloos met de hoogteverstelling met gasveer. Om langere pagina's of codeblokken op uw scherm te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de verstelbare monitor arm ook weergaverotatie van liggend naar staand.

De monitor arm is gemaakt van sterk staal en biedt een veilige ondersteuning aan uw computerscherm. De installatie is eenvoudig. De monitor arm kan aan de zijkant van uw bureau of tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd (bevestigingsmaterialen meegeleverd). De verstelbare arm is voorzien van een handige indicator waarmee het gewenste weerstandsniveau voor het verplaatsen van het scherm kan worden ingesteld. De geventreerde kabelgoot houdt alles netjes en georganiseerd.

De TAA-conform ARMSLIM monitor arm heeft 10 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bevestig een scherm aan uw bureau, tafel of werkblad met brede aanpassingsmogelijkheden
- Bevestig uw scherm via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die u nodig heeft
- Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Features

- Bevestig een voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikt scherm van 12" tot 34" - plat, gebogen of extra breed - met een maximumgewicht van 7 kg
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 91,4 cm/36")
- Volledig bewegingsbereik met scharnierende arm: +90/-65 kantelen, 360 draaien en 360 rotatie rondom de steunstang en elleboog
- Maximale armverlenging 596 mm
- Eenvoudig te verplaatsen dankzij de door een gasveer ondersteunde hoogteverstelling en een indicator voor het weerstandsniveau

Hardware	Warranty	10 Years
	Scharnierend	Yes
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Montage-opties	Desk & Grommet Clamp
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm
	Dikte bevestigingsoppervlak	Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
	Prestaties	Draagvermogen
	Maximale schermgrootte	34"
	Fits Curved Display	Yes
	Fits UltraWide Displays	Yes
	Hoogte verstelling	Yes
	Maximale armverlenging	23.5 in [6.0 cm]
	Kantelen	+90 / -65
	Pannen	360
	Zwenken / draaien	180 rondom de steunstang
	Schermmrotatie	360 bij het kniestuk

+90 / - 90

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra breed schermen, met een maximumgewicht van 7 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 91,4 cm (36").
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Steel and Plastic
	Lengte product	0.0 in [0.000 mm]
	Breedte product	0.0 in [0.000 mm]
	Hoogte product	0.0 in [0.000 mm]
	Gewicht product	7.0 lb [3.2 kg]
Verpakkingsinformatie	Package Length	18.1 in [4.6 cm]
	Package Width	13.7 in [3.5 cm]
	Package Height	5.1 in [1.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	9.3 lb [4.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	Scharnierende beeldschermarm
	Meegeleverd	2-in-1 bureau-/doorvoergatklem
	Meegeleverd	duimschroeven
	Meegeleverd	6 mm inbussleutel
	Meegeleverd	3 mm inbussleutel
	Meegeleverd	Handleiding

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

