

Supporto da scrivania per doppio monitor con USB e audio, Staffa da scrivania con morsetto VESA per display fino a 32" (8 kg), braccio ergonomico per doppio monitor a movimento completo - Nero

ID prodotto: ARMSLIMDUO



Il braccio per doppio monitor ARMSLIMDUO consente di aumentare la produttività e liberare spazio prezioso. Grazie ai due bracci indipendenti è possibile regolare la configurazione del doppio monitor, mentre le due porte USB pass-through e le prese per cuffia semplificano l'accesso alle porte.

Con l'installazione dei display su un braccio per doppio monitor sopra il piano della scrivania o del tavolo, è possibile regolare facilmente l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione dei display, per creare un ambiente di lavoro più comodo ed ergonomico. Si ha poi l'ulteriore vantaggio di recuperare spazio di lavoro prezioso, eliminando i supporti per monitor dalla scrivania, e con il sistema di gestione dei cavi questi sono ordinatamente nascosti alla vista.

L'attacco per doppio monitor sostiene due monitor da 12" a 30", disposti fianco a fianco, in tutta facilità. Ciascun braccio supporta fino a 8,0 kg di peso.

ARMSLIMDUO offre un facile accesso a due porte pass-through USB e due porte audio situate sul lato anteriore della base. Ciò consente di aumentare comodamente le porte sul PC o laptop, utilizzando i cavi integrati. È possibile quindi collegare il microfono, le cuffie o dispositivi USB, senza dover faticosamente raggiungere l'accesso alle porte sul computer. Offre inoltre una disposizione dei cavi più pulita, che permette di realizzare uno spazio di lavoro più produttivo e ordinato.

I bracci per monitor con montaggio a scrivania offrono una gamma completa di movimento su diversi assi, permettendo l'inclinazione, la disposizione orizzontale e la rotazione dei monitor, per regolare l'angolo di visualizzazione in qualsiasi momento in funzione delle esigenze. Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o di blocchi di codice senza dover fare scorrere lo schermo, i bracci supportano inoltre la rotazione del display da orizzontale a verticale per ciascun monitor.

La regolazione dell'altezza con molla consente di alzare o abbassare i monitor senza sforzo. È possibile inoltre regolare la tensione secondo le proprie preferenze.

Grazie alla resistente struttura in alluminio, ARMSLIMDUO supporta saldamente due monitor utilizzando un attacco VESA standard. Il morsetto a C facilita l'installazione del braccio per doppio monitor sulla scrivania o sul tavolo. La funzione di inserimento rapido facilita il fissaggio del monitor.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di montare due display sul lato della scrivania o del piano di lavoro grazie all'ampio raggio di regolazione
- Ideale per ambienti di lavoro trafficati, quali strutture sanitarie, ambienti finanziari e commerciali
- È possibile mantenere distanti i display o posizionarli uno davanti all'altro per le postazioni di lavoro condivise da più utenti
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER GRANDI MONITOR DA 32"**: il supporto multi monitor compatibile VESA 75x75/100x100mm full motion supporta 2 schermi fino a 32" (8kg) per braccio; 2 porte USB 2.0 Passthrough, 2 jack audio/mic da 3.5mm
- **INSTALLAZIONE FACILE**: Questo supporto per monitor con finitura in argento è dotato di piastra VESA rimovibile con clip a sgancio rapido per il montaggio degli schermi; comprende attrezzi per bilanciare il braccio e serrare il morsetto a C al tavolo (60mm)
- **CONNETTIVITÀ CONVENIENTE**: Questo braccio per monitor da tavolo include 2 porte USB-A 2.0 (480Mbps) e 2 porte da 3,5 mm che estendono le porte del tuo PC/laptop/computer/dock per collegare vari dispositivi ed una struttura integrata di gestione dei cavi
- **INCLINAZIONE E ROTAZIONE**: Il supporto per doppio monitor aumenta il comfort ergonomico e la produttività con un'inclinazione di $-90/+85^{\circ}$, una rotazione di $\pm 90^{\circ}$ e bracci articolati che supportano la rotazione dello schermo a 360 gradi (paesaggio/ritratto)
- **REGOLAZIONE ONE-TOUCH**: Altezza massima di 450 mm dalla scrivania, il braccio per monitor a molla offre una gamma di altezza regolabile senza attrezzi di 355 mm e può estendersi verso l'esterno fino a 450 mm dalla base

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Morsetto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto per scrivania: Spessore massimo tavolo 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	15"
Dimensioni massime del display	32"
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	22.3 in [567.5 mm]
Maximum Arm Span	44.7 in [1135 mm]
Inclinazione	-90° / +85°
Disposizione orizzontale	180°
Orientamento/rotazione	Rotazione di 135° attorno alla staffa di supporto e 360° al gomito
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	44.7 in [113.5 cm]
Altezza prodotto	17.7 in [45.0 cm]
Peso prodotto	13.5 lb [6.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	31.8 in [80.8 cm]
Package Height	5.8 in [14.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	16.2 lb [7.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - braccio di fissaggio
	2 - morsetti per scrivania (staffa superiore)
	2 - morsetto per scrivania (staffa inferiore)
	2 - attacchi per monitor VESA
	8 - Viti M4x12 mm
	8 - Viti M4x30 mm
	8 - distanziatori in plastica
	1 - Chiave a brugola M4
	1 - Chiave a brugola M5
	8 - Viti M6x12 mm

4 - Viti M8x12 mm

2 - piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.