HPE J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità

ID prodotto: J4858C10PKST

Il prodotto J4858C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con HPE J4858C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HPE®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m.

Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 850 nm

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps

• Tipo: fibra multimodale

• Tipo di connessione: connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 550 m

• MTBF: 3.381.761 ore

• Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt

• Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con HP J4858C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	WDM	No
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
	Tipo fibra	Multimodale
	Lunghezza d'onda	850nm

	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	DDM	Sì
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	3.381.761 ore
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Note/requisiti speciali		
	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~75% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.6 oz [16.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	7.9 in [20.0 cm]
	Package Width	4.8 in [12.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.8 oz [222.0 g]

Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmettitori SFP

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.