

Skärmstativ för en skärm - justerbart - stål - silver

Produkt ID: ARMPIVSTND



Detta robusta skärmstativ för en skärm med snygg silverfinish ger säkert stöd för din skärm och är ett attraktivt tillskott till din arbetsplats. Med skärmstativet för skrivbord kan du flexibelt placera din datorskärm och den kan lätt justeras för bästa visning.

Skärmfästet håller enkelt upp din skärm, från 12 tum till 34 tum och upp till en maximal vikt på 14 kg.

För extra flexibilitet kan du använda den medföljande hårdvaran för att montera din Apple Cinema Display, Thunderbolt Display eller Apple iMac. Stativet fungerar med alla Apple Cinema Display eller Thunderbolt Display som kommer med ett avtagbart stativ eller en inbyggd VESA monteringsadapter. Den fungerar även med 24- och 27-tums iMac med ett flyttbart stativ eller med en inbyggd VESA-monteringsadapter.

Skärmstativet för skrivbord har en 380 mm hög stöd Stolpe och erbjuder många höjdjusteringsmöjligheter för bättre komfort när du arbetar. Justera enkelt skärmens höjd, position och vinkel för att skapa en ergonomisk arbetsmiljö.

Det justerbara skärmstativet låter dig montera en skärm på skrivbordsstativet, med justeringar för lutning och svängning för bästa positionering. Skärmstativet för skrivbord stödjer även liggande till stående-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Skärmfäste för en skärm är tillverkad av hållbart stål och erbjuder enkel installation för många olika skärmar. Den integrerade kabelhanteringen håller dina kablar organiserade och utom synhåll.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera en skärm på skrivbordet, bordet eller disken med justeringar för lutning, vridning och höjd
- Roter skärmen till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 14 kg
- Hårdvara för montering av en iMac eller Apple Cinema Display medföljer
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 25,5 tum/64,8 cm)
- Höjdjusterbart skärmstativ med 380 mm hög stödstolpe plus justering av positions- och visningsvinkel
- Monteringsfästena kan panoreras 60° runt stödstolpen

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Skrivbordsstativ
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	ARMPiVSTND är kompatibel med: • 24-tums LED Cinema Display och 27-tums LED Cinema Display
--------------------------	---

- 27-tums Apple Thunderbolt Display
 24- och 27-tums iMac med ett flyttbart stativ eller inbyggd VESA-monteringsadapter

Viktkapacitet	30.9 lb [14 kg]
Maximal skärmstorlek	34"
Passar välvd skärm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höjdjustering	Ja
Lutning	+45° / -15°
Panorering	60°
Skärmrotation	360°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 14 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 27 tum (68,5 cm).
------	--

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Steel and Aluminum
Produktlängd	10.2 in [26.0 cm]
Produktbredd	13.0 in [33.0 cm]
Produkthöjd	4.1 in [10.5 cm]
Produktvikt	5.2 lb [2.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.2 in [28.4 cm]
Package Width	21.3 in [54.1 cm]

Paketets höjd 4.8 in [12.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.1 lb [3.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Aluminiumbas
	1 - Stöd Stolpe
	1 - Skärmmontering
	1 - Kabelklämma
	1 - Positionsring i järn
	4 - M5x18 mm insexskruvar
	1 - Fläns
	4 - Plastskydd
	1 - Torxverktyg
	1 - 3 mm insexnyckel
	1 - 4 mm insexnyckel
	1 - Åtkomstkort
	4 - Tumskruvar
	2 - M6x16 mm skruvar
	4 - Gummifötter
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.