

Brazo de Soporte para un Monitor - de Montaje en Pared - con Ajuste de Altura de un Solo Toque

ID del Producto: ARMPIVWALL



Deje libre valioso espacio en su escritorio o mesa instalando su pantalla plana (televisor o monitor) en la pared. Este brazo con total movimiento es compatible con monitores y televisores de hasta 30", y permite ajustes sencillos tanto de la altura, como del ángulo de visión. Puede efectuar ajustes de inclinación, giro y rotación de su pantalla, lo cual facilita obtener la posición perfecta de visión.

Este resistente brazo de montaje le ayuda a ahorrar espacio en su escritorio o mesa, ya que le permite instalar un monitor o televisor plano de hasta 30", de forma segura, en una pared. Resulta ideal en diversas aplicaciones de oficina, como entornos de hospitales o del sector financieros, en los que se comparta contenido en su pantalla, ya sea con pacientes, clientes u otros visitantes. Este brazo para el montaje de una pantalla/monitor en pared también sirve para entornos de oficina o espacios de trabajo que limitan con una pared.

También permite replegar su monitor contra la pared, a fin de ahorrar espacio cuando no utilice su computadora.

El brazo para monitor incluye un cilindro con muelle a gas, lo cual facilita la elevación o descenso de su pantalla. También puede ajustar la tensión según el peso de su monitor, a fin de cambiar la altura del monitor en cualquier momento, con un solo toque. El ajuste con un solo toque resulta ideal en el caso de espacios de trabajo compartidos por varios usuarios con presencia alternante, como en salas de reuniones de hoteles o salas de juntas de empresas.

El brazo articulado con total movimiento facilita ajustar el monitor al ángulo de visión adecuado. Solo tiene que inclinar o girar su monitor para compartir el contenido de su pantalla y colaborar así con otros miembros de su equipo. El brazo articulado también permite una rotación de 360 grados, lo cual facilita cambiar de orientación vertical a horizontal o viceversa.

El brazo para un solo monitor facilita el rápido y sencillo montaje de su monitor compatible con VESA. Se requiere mínimo ensamblaje e incluye un nivel integrado que ayuda a colocar el brazo en posición



vertical correcta cuando se monta en la pared. El soporte también facilita la instalación o desinstalación de su monitor, e incluye un componente de administración de cables para mantener sus cables ordenados.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de oficina
- Comparta el contenido de su monitor con clientes, para facilitar la colaboración en entornos de oficina, como centros de salud, centros financieros o de inmobiliaria
- Ideal para espacios de trabajo compartidos con varios usuarios, como salas de reunión en hoteles o salas de juntas en oficinas
- Cree espacio extra en entornos de oficina en casa

Características

- Instale en una pared una pantalla de hasta 34", compatible con VESA (75x75, 100x100), plana, curva o ultraancha, con peso máximo de 9kg
- Se repliega sobre la pared cuando no está en uso
- El brazo articulado con total movimiento le facilita la colaboración, ya que permite ajustar el ángulo de visión de su monitor para compartir contenido
- · Ajuste de la altura con un toque, mediante el brazo articulado por muelle a gas
- Fácil instalación y desinstalación del monitor
- Sencilla instalación del tipo "hágalo usted mismo" con nivel integrado

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí





Gestión de cables Sí

Articulado Sí

Número de pantallas

Opciones de Montaje

admitidas

Montaje en pared

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje

75x75 mm

1

100x100 mm

Rendimiento

Especificaciones

Generales

Nivel integrado: Sí

Capacidad de Carga 19.8 lb [9 kg]

Tamaño máximo de la

pantalla

34"

Sí

Puede Acomodar

Pantallas Curvas

Fits UltraWide Displays Sí

Altura máxima 11.8 in [300 mm]

Extensión máxima del

brazo

24.4 in [620 mm]

Inclinación +90° / -65°

Giro 180°

Rotación de la pantalla 360°

Características **Físicas**

> Color Negro

Longitud del Producto 24.4 in [62.0 cm]

Ancho del Producto 4.5 in [11.5 cm]

Altura del Producto 4.3 in [10.8 cm]



Peso del Producto 4.3 lb [2.0 kg] Información de la Caja Cantidad de Paquetes 1 Longitud de la Caja 8.1 in [20.5 cm] Ancho de la Caja 18.7 in [47.4 cm] Altura de la Caja 5.9 in [15.0 cm] Peso (de la Caja) del 5.2 lb [2.4 kg] Envío Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - brazo con muelle 1 - cubierta 1 - placa de pared 1 - Llave Allen M5 1 - Tornillo M6 2 - tornillos de 6,3mm x 65mm 4 - Tornillos M4x12mm 4 - Tornillos M4x25mm 2 - anclajes 2 - Arandelas 4 - Espaciadores 1 - brida

1 - Manual de Instrucciones

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.