


Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad - kraftigt stål

Produkt ID: ARMQUAD



Frigör värdefull yta genom montera fyra skärmar på en bas, för att hänga upp din askärmar över skrivbordet, arbetsstationen eller bordet. Denna stabila skrivbordsmonterade kvadrupla monitorarm är tillverkad av kraftigt stål och håller alla fyra skärmarna säkert på plats för att skapa en imponerande och produktiv arbetsyta.

Skapa den ultimata arbetsstationen genom att montera fyra skärmar på en bas som fästs säkert på ditt skrivbord, bord eller annan yta. Du kan visa flera skärmar samtidigt för att arbeta effektivare och samtidigt frigöra yta.

Den kvadrupla monitorarmen ger ökad produktivitet i flera kontorsmiljöer och kommersiella situationer, som till exempel bank och finans, så att du kan jämföra dokument och analysera data effektivare. Den är även idealisk för mjukvaruutvecklare, programmerare, CAD-designers och många andra yrken. Du kan även skapa engagerande digitala skyltar för att kommunicera med dina klienter eller medarbetare.

Med sin kraftiga stålkonstruktion håller den kvadrupla skärmmonteringen dina skärmar säkert och bidrar till långvarig prestanda. Varje monitorarm stöder en plattskärm på 13"-27" (330-686 mm) och upp till 8 kg.

Du kan justera skärmarnas positioner och vinklar för bekväm visning, med vridning och lutning +30° till -30°. Den kvadrupla skärmmonteringen ger mjuk och enkel lutning så att det är enkelt att minska bländande ljus och hitta den idealiska vinkeln. För precis placering har monitorarmen mikrojusteringar så att du kan rada upp dina skärmar perfekt.

Skärmmonteringen stöder fyra VESA-kompatibla skärmar och är enkel att installera med hjälp av skrivbordsklämman eller kabelhålsmonteringen. För att hålla kablarna i ordning och ur vägen har den kvadrupla monitorarmen kabelhanteringsklämmor som håller din arbetsstation städad.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera fyra skärmar för att förbättra dataanalyser i kommersiella miljöer som till exempel banker, finans och kontrollcenter
- Öka produktivitet, idealisk för mjukvaruutvecklare, programmera och CAD-designers
- Skapa imponerande digitala skyltar

Funktioner

- Montera fyra skärmar (2x2) utanför ditt skrivbord eller bord för att frigöra yta
- Konstruktion i solitt stål håller skärmarna säkert och plant utan svikt
- Varje arm stöder en skärm på 13"-27" (330-686 mm) upp till 8 kg
- Mikrojustering av skärmar för plan visning
- Full rotation 360° för porträtt- eller landskapsläge

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	4
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm

monteringsyta

Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm

Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Minsta displaystorlek	13"
Maximal skärmstorlek	27"
Maximal höjd	28.5 in [723 mm]
Lutning	+ 30° / - 30°
Vridning/pivoting	+30° / -30°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	32.9 in [83.5 cm]
Produktbredd	4.5 in [11.5 cm]
Produkthöjd	32.6 in [82.8 cm]
Produktvikt	16.7 lb [7.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	18.8 in [47.8 cm]
Package Width	14.9 in [37.8 cm]
Paketets höjd	5.0 in [12.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	20.4 lb [9.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - monitorarmar
-----------------	------------------

4 - VESA-skärmmonteringar

1 - lägre påle

1 - övre påle

1 - pålkontakt

4 - klämmor för kabelhantering

4 - ändlock

4 - tumskruvar

1 - Skrivbordsklämma

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

16 - M4x14 mm skruvar

16 - M5x14 mm skruvar

16 - Brickor

1 - kabelhålskrage

1 - Platta för kabelhål

5 - gummidynor

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.