

Soporte de Sobremesa para Dos Monitores con USB y Audio - Soporte VESA para Pantallas de Hasta 32" (8kg) - Brazo Ergonómico con Movimiento Total para Dos Monitores - Plata

ID del Producto: ARMSLIMDUOS



Mejore la productividad y libere valioso espacio en su área de trabajo, gracias al brazo para doble monitor, de montaje en escritorio. Dos brazos independientes facilitan el ajuste de su configuración de doble monitor.

El soporte ARMSLIMDUOS ofrece fácil acceso a dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio situados en la parte frontal de la base. Los puertos le permiten conectar su micrófono, conjunto de auriculares y micrófono o dispositivos USB, sin tener que dar rodeos para acceder a los puertos de su ordenador.

Los brazos del soporte para monitor para montaje en escritorio permiten un amplio rango de movimientos en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación de sus monitores, con el fin de ajustar su ángulo de vista. El soporte de doble brazo articulado admite hasta dos monitores de 15" a 32" y tiene capacidad de hasta 8kg de peso.

El soporte ARMSLIMDUOS, de resistente fabricación en aluminio y elegante acabado plateado, tiene capacidad para sujetar de forma fija dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar 75x75 y 100x100.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Separe sus pantallas o situelas en lados opuestos con el fin de habilitar estaciones de trabajo multiusuario
- Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, con diversas opciones de ajuste
- Ideal para entornos de trabajo con mucha actividad, como centros de atención sanitaria, financieros y comerciales
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- SOPORTE PARA MONITOR DE 32 PULGADAS: El soporte para varios monitores VESA 75x75/100x100mm admite 2 pantallas de hasta 32" (8kg) por brazo; 2 puertos USB 2.0 passthrough, 2 tomas de audio/mic de 3,5mm
- FÁCIL INSTALACIÓN: Placa VESA desmontable con clip de liberación rápida que facilita el montaje. Se incluyen herramientas para de ajuste y para apretar la abrazadera en c al escritorio (hasta 60 mm)
- CONECTIVIDAD PRÁCTICA: Incluye 2 puertos USB-A 2.0 (480Mbps) y 2 puertos de 3,5 mm que amplían los puertos de su PC/portátil/ordenador/dock para conectar dispositivos y una gestión de cables integrada
- INCLINACIÓN GIRO ROTACIÓN: Aumenta la productividad con una inclinación de -90/+85°, un giro de +/-90° y brazos articulados que soportan una rotación de pantalla de 360 grados (horizontal/retrato)
- AJUSTE CON UN SOLO TOQUE: Altura máxima de 44,9cm desde el escritorio. El brazo ofrece un rango de altura ajustable sin necesidad de tocarlo y puede extenderse hacia afuera hasta 44,9cm desde la base

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí

Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Soporte de sujeción en escritorio
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Abrazadera de escritorio: Espesor máximo de la mesa: 85mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	15"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	0.0 in [0 mm]
Maximum Arm Span	0.0 in [0 mm]
Inclinación	-90° / +85°
Giro	+180° / -180°
Giro / Pivotación	+/- 170° en la base +/- 180° en el extremo superior +/- 90° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	29.1 in [74 cm]

Ancho del Producto	7.5 in [19 cm]
Altura del Producto	5.1 in [13 cm]
Peso del Producto	13.7 lb [6.2 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.8 in [24.8 cm]
Ancho de la Caja	31.9 in [81.1 cm]
Altura de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	17.0 lb [7.7 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - brazo de montaje
	1 - soportes de sujeción en escritorio (soporte superior)
	1 - soportes de sujeción en escritorio (soporte inferior)
	1 - soportes VESA para monitor
	8 - Tornillos M4x12mm
	8 - Tornillos M4x30mm
	8 - Espaciadores plásticos
	1 - Llave hexagonal para tornillos M4
	1 - Llave hexagonal para tornillos M5
	8 - Tornillos M6x12mm
	4 - Tornillos M8x12mm
	2 - Almohadillas de goma
	1 - Manual de instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

