Módulo Transceptor QSFP+ Compatible con HPE JG709A - 40GBASE-SR4 - Fibra Multimodo de 40 GbE - QSFP+ Ethernet Gigabit de 40 GE - MPO - 300m - 850 nm - HPE 12902, 5930

ID del Producto: JG709A-ST



El modelo JG709A-ST es un módulo transceptor QSFP por fibra óptica compatible con el modelo JG709A de HPE diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca HPE®. Ofrece conectividad fiable a 40 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 40GBASE-SR4, a una distancia máxima de hasta 300 m.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 850 nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 40 Gbps

• Tipo: multimodo

• Tipo de conexión: Conector de MPO

• Distancia máxima de transferencia: 300 m

• MTBF: 244.610.583 horas

• Consumo energético: < 1,3 W

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo QSFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• 100% COMPATIBLE CON HPE JG709A: Funciona con conmutadores HPE como 12902, 5930 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector MPO | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 300 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	41.25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	300 m (984 ft)
	Tipo de Fibra	Multimodo

	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	40 Gbps
	MTBF	244,610,583 hours
	Consumo de Energía	< 1.3W
Conector(es)		
	Conector A	1 - Ranura SFP
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Características Físicas		
	Longitud del Producto	0.7 in [1.9 cm]
	Ancho del Producto	4.8 in [12.2 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
	Peso del Producto	1.3 oz [37.5 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	7.2 in [18.4 cm]
	Ancho de la Caja	5.3 in [13.4 cm]
	Altura de la Caja	1.9 in [4.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [118.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.