

Soporte de Escritorio para Dos Monitores con USB y Audio - Soporte VESA para Pantallas de Hasta 32" (8kg) - Brazo Ergonómico con Movimiento Total para Dos Monitores - Plata

ID del Producto: ARMSLIMDUOS



Mejore la productividad y libere espacio valioso en su área de trabajo, gracias al brazo para 2 monitores, de instalación en escritorio. Dos brazos independientes facilitan el ajuste de su configuración de 2 pantallas.

El soporte ARMSLIMDUOS ofrece fácil acceso a dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio situados en la parte frontal de la base. Los puertos le permiten conectar su micrófono, conjunto de audífonos y micrófono o dispositivos USB, sin tener que dar vueltas para acceder a los puertos de su computadora.

Los brazos del soporte para monitor de instalación en escritorio permiten un amplio rango de movimientos en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación de sus pantallas, con el fin de ajustar su ángulo de vista. El soporte de doble brazo articulado admite hasta dos monitores de 15" a 32" y tiene capacidad de hasta 8kg de peso.

El soporte ARMSLIMDUOS, de resistente fabricación en aluminio y elegante acabado plateado, tiene capacidad para sujetar de forma fija dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar 75x75 y 100x100.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Separe sus pantallas o situelas en lados opuestos con el fin de habilitar estaciones de trabajo multiusuario
- Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, con diversas opciones de ajuste
- Ideal para entornos de trabajo con mucha actividad, como centros de atención sanitaria, financieros y comerciales
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

## Características

- Disfrute de la visualización ideal, gracias al amplio rango de movimiento: entre +85 a -90 grados de inclinación, +90 a -90 grados de giro y 360 grados de rotación
- Fácil instalación (con doble pieza de sujeción en C) y placas VESA extraíbles
- El soporte para 2 monitores, admite pantallas de 15" a 32", una al lado del otra
- Dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio de 3.5mm
- AJUSTE CON UN SOLO TOQUE: Altura máxima de 44,9cm desde el escritorio. El brazo ofrece un rango de altura ajustable sin necesidad de tocarlo y puede extenderse hacia afuera hasta 44,9cm desde la base

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Soporte de sujeción en escritorio
Patrón(es) VESA de	75x75 mm

agujeros de montaje

100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje

Abrazadera de escritorio: Espesor máximo de la mesa: 85mm

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	15"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	0.0 in [0 mm]
Maximum Arm Span	0.0 in [0 mm]
Inclinación	-90° / +85°
Giro	+180° / -180°
Giro / Pivotación	+/- 170° en la base +/- 180° en el extremo superior +/- 90° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

#### Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	29.1 in [74 cm]
Ancho del Producto	7.5 in [19 cm]
Altura del Producto	5.1 in [13 cm]
Peso del Producto	13.7 lb [6.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	31.7 in [80.6 cm]
Ancho de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Altura de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	17.0 lb [7.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - brazo de montaje</li> <li>1 - soportes de sujeción en escritorio (soporte superior)</li> <li>1 - soportes de sujeción en escritorio (soporte inferior)</li> <li>1 - soportes VESA para monitor</li> <li>8 - Tornillos M4x12mm</li> <li>8 - Tornillos M4x30mm</li> <li>8 - Espaciadores plásticos</li> <li>1 - Llave hexagonal para tornillos M4</li> <li>1 - Llave hexagonal para tornillos M5</li> <li>8 - Tornillos M6x12mm</li> <li>4 - Tornillos M8x12mm</li> <li>2 - Almohadillas de goma</li> <li>1 - Manual de instrucciones</li> </ul>
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.