

Estación de Trabajo de Pie y Sentado

ID del Producto: ARMSTS



Esta plataforma de trabajo sentado-de pie le permite cambiar de posición al trabajar a lo largo del día, a fin de garantizar su confort y productividad.

Esta plataforma de trabajo de pie o sentado está diseñada para ajustarse al usuario y a sus necesidades a lo largo del día. Con tan solo un toque es posible cambiar de posición de sentado a de pie, lo cual a su vez permite mantener un equilibrio de movimientos. Incluye un avanzado brazo neumático que facilita el movimiento sin esfuerzo: basta con elevar o bajar la plataforma con un solo toque de la palanca. Puede ajustar fácilmente la plataforma de trabajo a la altura exacta que requiera, en lugar de tener que seleccionar alturas predeterminadas. También puede ajustar la tensión de acuerdo al peso del monitor, ordenador portátil y otros componentes en la plataforma, a fin de facilitar su elevación o bajada. Para aumentar su sensación de confort al trabajar de pie, la ergonómica alfombrilla antifatiga (STSMAT) de StarTech.com es el accesorio perfecto para el soporte ARMSTS.

Cree un entorno más ergonómico de trabajo a una fracción de lo que le costaría una mesa para trabajo de pie. Esta plataforma de trabajo sentado-de pie se ajusta fácilmente a su espacio de trabajo. Solo tiene que colocar la plataforma de trabajo en la superficie de su escritorio, mesa o cualquier otra superficie estable de trabajo (con un fondo mínimo de 66cm).

La plataforma de trabajo sentado-de pie le permite aprovechar al máximo su área de trabajo y además resulta muy fácil de integrar en su configuración actual. Solo se coloca sobre su escritorio o mesa y ya está. Ofrece amplio espacio para escribir notas o colocar accesorios en su base, así como una amplia bandeja para su teclado y ratón: solución perfecta para cualquier espacio de trabajo, ya sea de una oficina en casa o una empresa.

Configurar su plataforma de trabajo es muy fácil. Puede colocar un monitor (de 12" a 30") directamente en la plataforma. La plataforma de trabajo sentado-de pie también es compatible con los brazos para monitor de montaje vertical de StarTech.com.

Si prefiere una configuración con dos monitores, puede comprar el soporte para doble monitor con brazos articulados, modelo ARMDUAL, de StarTech.com, que admite dos monitores de 12" a 24".



También puede crear una configuración de un solo monitor, con el soporte pivotante para monitor (admite una pantalla de 12" a 30"), modelo ARMPIVOT, o el modelo ARMSLIM soporte para monitor con brazo articulado de StarTech.com (admite una pantalla de 12" a 26"). Su gran capacidad de peso (13kg) permite numerosas opciones de configuración.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree una plataforma de trabajo sentado-de pie que permite versátiles configuraciones en entornos de empresas, académicos o corporativos, así como en oficinas en casa
- Ofrece una solución económica para mejorar la calidad ergonómica de su espacio de trabajo, al aprovechar escritorios/mesas existentes

Características

- Aumente el confort de su entorno de trabajo cambiando de posición de sentado a de pie, con tan solo un toque
- Coloque la plataforma de trabajo sentado-de pie en su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico
- Compatible con los brazos de StarTech.com para uno o dos monitores: ARMDUAL, ARMPIVOT y ARMSLIM (se adquieren por separado)
- El brazo neumático con palanca permite un ajuste de la altura con tan solo un toque
- Fabricación en acero de alta calidad, con base, bandeja y superficie de trabajo hechas de madera procesada
- Ocupa un espacio mínimo: 660mm de fondo x 680mm de ancho
- Máxima altura permitida: 42,1cm
- Capacidad para 13kg
- Ojal del escritorio/mesa para la gestión de los cables

Hardware



Política de Garantía 2 Years

Número de pantallas

admitidas

1

Rendimiento

Capacidad de Carga 28.7 lb [13 kg]

Tamaño máximo de la

pantalla

30in

Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 16.6 in [421 mm]

Características Físicas

Color Negro y Plata

Longitud del Producto 33.7 in [85.6 cm]

Ancho del Producto 26.8 in [68.0 cm]

Altura del Producto 6.3 in [16.0 cm]

Peso del Producto 28.2 lb [12.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.2 in [56.3 cm]

Ancho de la Caja 30.0 in [76.1 cm]

Altura de la Caja 7.3 in [18.6 cm]

Peso (de la Caja) del 47.8 lb [21.7 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - brazo neumático

1 - bandeja del teclado

1 - soporte de la bandeja del teclado



- 1 Workstation
- 1 base
- 1 pilar de montaje
- 2 almohadillas acolchadas pequeñas (bandeja del teclado)
- 4 almohadillas acolchadas circulares (base)
- 1 placa de sujeción
- 1 placa trasera (teclado)
- 1 Ilave Allen M6*95
- 1 Ilave Allen M4*55
- 2 tornillos M6*8
- 16 tornillos M6*12
- 4 tornillos M6*25
- 1 perno M10*50
- 16 perno #3/8 16 x 50mm
- 1 Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.