

Bras de Support pour 3 Écrans jusqu'à 27"(8kg) - Montage sur Bureau - Articulé

N° de produit: ARMTRIO



Créez le poste de travail ergonomique ultime et libérez un espace précieux sur votre bureau grâce à ce bras de support pour trois écrans de bureau. Configurez jusqu'à trois écrans d'ordinateur (chacun jusqu'à 27") et créez un effet entouré pour optimiser la productivité.

Augmentez votre productivité et travaillez dans un environnement confortable avec une configuration à écrans multiples. Le support pour trois écrans accueille trois écrans de 13" à 27" chacun. Réglez la position de vos écrans avec une rotation à 360° et une inclinaison de + 30°/-30° pour chaque écran.

Personnalisez votre espace de travail en choisissant une rotation d'écran au format paysage ou portrait. Configurez les trois écrans en position paysage afin de créer un effet entouré ou un style « cockpit » pour une vue plus confortable. Cette configuration est idéale pour l'édition de vidéos ou de photos, ou pour travailler sur plusieurs documents. Pour les applications de conception web ou de codage, choisissez une configuration alternative, par exemple avec l'écran central en mode paysage et les deux écrans latéraux en position portrait.

Réglez la hauteur des écrans sans utiliser d'outils. Tournez simplement le bouton de réglage pour ajuster la hauteur des trois moniteurs et les maintenir au même niveau.

Fabriqué en acier solide et durable, le support pour trois écrans VESA peut accueillir en toute sécurité trois écrans d'ordinateur distincts jusqu'à 27", avec un poids maximal de 8 kg par écran. Le support pour trois écrans fonctionne avec les écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 100 x 100).

Le bras pour trois écrans est facile à installer à l'aide de la pince pour bureau ou de l'équerre de fixation par œillet incluse. Il est fourni avec des connecteurs de gestion des câbles.

Le modèle ARMTRIO bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Améliorez l'ergonomie des postes de travail dans des environnements commerciaux, professionnels et de bureau
- Créez une configuration à trois écrans à l'aide de la pince pour bureau ou de l'équerre de fixation par œillet
- Idéal pour le service client, l'analyse financière, la conception web, le jeu, l'édition de photos et de nombreuses autres applications

Spécifications techniques

- Gagnez de la place en installant trois écrans compatibles VESA, de 24 pouces maximum chacun
- Les bras articulés à micro-réglage vous permettent de créer un effet entouré
- Structure en acier prend en charge un poids de 8 kg par écran
- Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 72,9 cm)
- Confort optimal avec rotation à 360 degrés et inclinaison de +30/-30 degrés

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	3
Bras articulé	Oui
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Épaisseur de la surface	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 80

de fixation	mm
	Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm
	Trou de la table pour l'équerre de fixation par œillet : 10,5 mm à 50 mm

Performance

Capacité de poids	17.7 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	27in
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	14.3 in [36.3 cm]
Extension maximale du bras	4.6 ft [1.4 m]
Inclinaison	+ 30° / - 30°
Rotation de l'écran	360°


Caractéristiques physiques

Longueur du produit	4.3 in [11 cm]
Largeur du produit	4.6 ft [1.4 m]
Hauteur du produit	21.6 in [54.8 cm]
Poids du produit	13.7 lb [6.2 kg]

Informations d'emballage

Package Length	25.7 in [65.3 cm]
Package Width	11.0 in [28 cm]
Package Height	4.9 in [12.4 cm]
Poids brut	16.6 lb [7.5 kg]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet

- Bras pour écran gauche
- Bras pour écran droit
- Traverse
- Capuchons
- Barre
- Étau de serrement
- Embouts
- Supports d'écran VESA
- Œillet
- Plateau œillet
- Coussinets en caoutchouc
- Connecteurs de gestion de câbles
- Vis à serrage à main
- Clé Allen 3 mm
- Clé Allen 5 mm
- Vis M4 x 14 mm
- Vis M5 x 14 mm
- Rondelles
- Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

