

Brazo de Soporte de Sobremesa para Ordenador Portátil - Brazo Articulado para Portátil o para Monitor de 34" (8Kg) - Bracket de Montaje VESA para Portátil - Soporte Ergonómico Ajustable

ID del Producto: ARMUNONB1



Este brazo para ordenador portátil de montaje en escritorio le permite elevar su ordenador portátil de su escritorio y colocarlo para aumentar la ergonomía y la productividad. También puede montar un monitor de hasta 34" (16:9 o 21:9). El brazo para portátil/monitor soporta hasta 17,7 libras / 8 kg de peso, y cuenta con gestión de cables, ajustes de altura con un toque/resorte a lo largo del poste de 12,2" mientras se extiende hasta una altura total de 22" desde la superficie del escritorio.

La bandeja para el portátil ofrece un área de 12,6 "x9,5" para soportar su portátil de hasta 17,7lb/8kg, y es totalmente ajustable a su ángulo de visión y altura. Cuando no utilice este brazo como soporte para el portátil, puede montar monitores de hasta 34".

El soporte VESA ofrece un rango completo de movimiento que se ajustará a sus necesidades de configuración y ergonomía. Cuando lo utilice como soporte para portátil, su portátil necesitará seguridad adicional en ángulos más pronunciados (no incluida).

Este brazo para monitor de movimiento completo le permite extender, inclinar y girar el monitor y el portátil con una gama completa de movimientos en múltiples ejes, con ajustes de altura asistidos por resorte para un posicionamiento sin esfuerzo. Facilita la creación de un entorno de trabajo ergonómico adaptado a sus necesidades específicas.

El brazo para monitor es perfecto para entornos de trabajo más pequeños, como los cubículos, ya que proporciona todo lo que necesita utilizando menos espacio.

Instale este brazo para portátil/monitor a lo largo del borde de su escritorio, mesa o mostrador utilizando la abrazadera en C que se puede apretar a mano. Además, soporta escritorios de hasta 8,5 cm de grosor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **BRAZO DE MONTAJE EN ESCRITORIO/MESA PARA ORDENADOR PORTÁTIL:** Fácil montaje de su portátil mediante este brazo para monitor y bandeja para ordenador portátil; la bandeja, con aberturas para ventilación, tiene una superficie de 32cm x 24cm y admite un peso de 8kg; 2 rebordes (25mm) para proteger el portátil de caídas, en caso de inclinación; o se puede utilizar el brazo para monitor sin la bandeja para el portátil
- **COMPATIBILIDAD CON MONITORES GRANDES DE 34":** Soporte de aluminio para monitor, de servicio pesado, compatible con placas VESA 75x75 mm/100 x 100mm, admite pantallas grandes de 34" (16:9 o 21:9, ultraancha) y un peso de hasta 8kg; permite total libertad de movimientos
- **TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO:** Este brazo articulado para monitor, con bandeja para ordenador portátil, le ofrece -85/+90° de inclinación vertical, -90/+90° de giro horizontal y -180/+180° de rotación (vertical-horizontal); rotación del brazo de 360° los modelos Notebook requieren seguridad adicional (no incluida) en ángulos más pronunciados
- **FÁCIL AJUSTE MANUAL:** Soporte ergonómico para ordenador portátil y montaje en escritorio/mesa, con fácil ajuste de la altura con solo un toque, mediante un muelle, a un rango de 35cm; altura ajustable manualmente, a lo largo del mástil de 31cm; altura máxima de 56cm desde la superficie del escritorio/mesa; herramientas incluidas.
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** Pieza de sujeción en C intercambiable, que se puede apretar manualmente a la mesa/escritorio (grosor de 10mm a 85mm); incluye herramientas para ajustar la tensión de la articulación; tiras antideslizantes de goma opcionales evitan rasguños y rayaduras en la bandeja del ordenador portátil

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas	1

admitidas

Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor máximo de la mesa: 85mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]

Tamaño máximo de la pantalla 34" (16:9)

34" (21:9)

Extensión máxima del brazo 22.4 in [570 mm]

Laptop Arm Extension 22.4 in [570 mm]

Inclinación -85° / +90°

Inclinación de la bandeja para ordenador portátil 90° tilt from horizontal to vertical

Giro / Pivotación -180° / +180°

Rotación de la pantalla 360°

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Ancho Interno 12.6 in [320 mm]

Altura Interna 9.5 in [242 mm]

Longitud del Producto 12.6 in [32.0 cm]

Ancho del Producto 22.4 in [57.0 cm]

Altura del Producto 12.2 in [31.0 cm]

Peso del Producto 10.3 lb [4.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.4 in [26.5 cm]

Ancho de la Caja 19.0 in [48.2 cm]

Altura de la Caja 6.1 in [15.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.5 lb [4.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Montaje en mástil

1 - Montaje del brazo con muelle

1 - brazo giratorio

1 - bandeja para ordenador portátil

2 - Clips para Gestión de Cables

1 - Montaje con tornillos M6 x 25mm

1 - Cubierta decorativa

1 - Llave Hexagonal de 3mm

1 - Llave hexagonal de 5mm con destornillador

1 - Llave

4 - Tornillos M5 x 12mm

4 - tuercas M5

4 - Almohadillas de goma

Información Acerca de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

