

## Supporto da parete per monitor - Alluminio - Supporto VESA per schermi fino a 34" (15Kg)

ID prodotto: ARMWALL



Consente di montare a parete un monitor di computer o un televisore a schermo piatto per liberare spazio sulla scrivania o sul tavolo. Il supporto da parete per monitor è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 34". La funzione di orientamento e inclinazione consente di regolare l'angolo dello schermo per la massima flessibilità di visione.

Con questo supporto da parete per monitor è possibile risparmiare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro, in quanto consente di montare in tutta sicurezza su una parete un monitor di computer o un televisore LCD/LED di dimensioni comprese tra 13" e 34" e con un peso massimo di 15 kg. È la soluzione ideale per molte applicazioni di vario tipo, ad esempio nel settore finanziario o sanitario e nelle sale riunioni aziendali. Il supporto da parete per monitor è perfetto negli ambienti d'ufficio o negli spazi di lavoro che si trovano a ridosso di una parete.

Con il supporto da parete è più semplice modificare la posizione dello schermo per lavorare più comodamente, spostandolo verso destra o verso sinistra con un movimento rotatorio di +45°/- 45°. L'inclinazione agevole fino a +45°/- 45° consente di regolare l'angolo del display verso l'alto o verso il basso.

Il supporto da parete per monitor in alluminio è provvisto di una struttura con piastra a scorrimento che agevola le operazioni di installazione. La staffa per monitor è dotata di un morsetto per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di liberare spazio sulla scrivania o su un tavolo in ambienti aziendali, commerciali, industriali o di ufficio
- Consente di montare a parete un monitor di computer o un televisore a schermo piatto nelle sale riunioni e negli ambienti del settore finanziario o sanitario
- Ideale negli ambienti d'ufficio o negli spazi di lavoro che si trovano a ridosso di una parete
- Consente di creare un'area di lavoro più spaziosa e confortevole negli ambienti di home office

## Caratteristiche

- Consente di montare un monitor o un televisore a schermo piatto su una parete per risparmiare spazio e condividerne facilmente la visione
- Può essere orientato a  $+45^\circ/-45^\circ$  per la massima flessibilità di visione
- Si inclina agevolmente di  $+45^\circ/-45^\circ$  per regolare verso l'alto o verso il basso l'angolo di visuale
- Installazione intuitiva grazie a una struttura con piastra da parete a scorrimento
- Gestione cavi

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Gestione cavi	Sì
Articolazione	No
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Modello(i) di fori VESA	50x50 75x75 mm 100x100 mm

---

### Prestazioni

Capacità di carico	33.1 lb [15 kg]
--------------------	-----------------

Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	34"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	No
Inclinazione	+ 45° / - 45°
Orientamento/rotazione e	+45°/- 45°
Rotazione del display	0°

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Altezza prodotto	2.1 in [5.4 cm]
Peso prodotto	9.6 oz [272.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	2.5 in [6.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.9 oz [422.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella  
confezione

1 - supporto per display

1 - chiave a brugola

1 - chiave

4 - viti M4x14 mm

4 - viti M5x14 mm

4 - guarnizioni

2 - viti

2 - viti da parete

1 - manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

5 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.