

Brazo de Montaje en Pared para Soporte de Monitores VESA hasta 34" (14Kg) - con Brazo Articulado de 26cm - Premium

ID del Producto: ARMWALLDS2



Ahorre espacio con este soporte de pared para monitor, y disfrute de la visualización óptima que le ofrece el brazo extensor. El diseño premium garantiza un movimiento suave y sin esfuerzo, además de facilitar el reposicionamiento de su pantalla, a fin de trabajar o colaborar cómodamente con otras personas. El atractivo acabado plateado armoniza con su decoración.

El sistema de montaje en pared es ideal para entornos de negocios, centros de salud, oficinas financieras u otros entornos, en caso de que desee compartir su pantalla, o para facilitar pantallas interactivas con los clientes.

El brazo de soporte de pared para monitor se extiende 26cm, lo cual facilita cambiar de posición su pantalla. Mueva libremente el soporte de pared giratorio, hacia la izquierda o la derecha. También puede ajustar la tensión de giro.

El resistente diseño en aluminio ofrece estabilidad al soporte de pared para el monitor de su ordenador o TV de pantalla plana de hasta 30". Ideal para la estabilidad de pantallas táctiles. El soporte de pared universal para pantalla es compatible con monitores con montaje VESA (75x75, 100x100) de hasta 14kg de peso.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte de pared para pantalla permite total desplazamiento de +180° a -180°, para poder mover la pantalla a la izquierda o a la derecha. Permite inclinación de entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. Puede rotar su pantalla para visualización horizontal o vertical.

Empuje el brazo giratorio contra la pared, para que su monitor quede a solo 129mm de la pared cuando no esté en uso.

Las conexiones con deslizamiento y clic facilitan el montaje del brazo de soporte de pared y ahorran tiempo a la hora de configurar varias unidades.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de oficina
- Comparta el contenido de su pantalla con clientes o visitantes en entornos de oficinas financieras o de atención sanitaria
- Funciona bien en entornos donde no hay escritorios, así como en espacios públicos

Características

- Instale una pantalla de hasta 30" en la pared, a fin de ahorrar espacio y compartir fácilmente su pantalla
- El brazo giratorio se extiende 26cm y tiene dos puntos de giro que permiten flexibilidad en la visualización
- Fácil montaje, no requiere herramientas, solo hay que deslizar y encajar con un clic los componentes
- Ajuste su ángulo de visión mediante el desplazamiento entre +180° y -180°, la inclinación entre +90° y -15° y la rotación
- Resistente y estable diseño en aluminio, compatible con pantallas con montaje VESA (75x75, 100x100) y capacidad máxima de peso de 14kg

Hardware

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Política de Garantía | 10 Years |
| Gestión de cables | Sí |
| Articulado | Sí |
| Número de pantallas admitidas | 1 |
| Opciones de Montaje | Montaje en pared |

| | |
|--|------------|
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 75x75 mm |
| | 100x100 mm |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 30.9 lb [14 kg] |
| Tamaño mínimo de la pantalla | 13" |
| Tamaño máximo de la pantalla | 34" |
| Puede Acomodar Pantallas Curvas | Sí |
| Fits UltraWide Displays | Sí |
| Ajuste de la altura | No |
| Extensión máxima del brazo | 10.2 in [260 mm] |
| Inclinación | +90° / -15° |
| Giro | +180° / -180° |
| Giro / Pivotación | +180°/-180° a la pared 360° en el codo |
| Rotación de la pantalla | 360° |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Color | Plata |
| Tipo de Gabinete | Aluminio |
| Longitud del Producto | 15.6 in [395.0 mm] |
| Ancho del Producto | 9.4 in [24.0 cm] |
| Altura del Producto | 4.5 in [11.5 cm] |
| Peso del Producto | 86.8 oz [2458.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 13.4 in [34.1 cm] |
| Ancho de la Caja | 7.3 in [18.6 cm] |
| Altura de la Caja | 4.1 in [10.3 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 3.3 lb [1.5 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - montura en pared |
| | 1 - brazo giratorio |
| | 1 - Soporte para Monitor |
| | 1 - Llave hexagonal para tornillos M3 |
| | 4 - Tornillos de mariposa |
| | 2 - Enchufes de pared |
| | 2 - Tornillos de montaje |
| | 1 - Manual del Usuario |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.