

Wand Monitor Halterung - Doppelgelenk - für VESA-Bildschirme von 13" bis 34" (15kg)  
- VESA-Monitorarm/TV-Wandhalterung - Wandmontage Schwenk-/Drehbarer  
Monitorarm - Schwarz

Produkt-ID: ARMWALLDS



Befestigen Sie Ihren Computer-Monitor oder Ihren Flachbildfernseher an der Wand und schaffen so Platz auf Ihrem Tisch oder Schreibtisch. Dieser Monitorarm für Wandmontage kann bis zu 34 Zoll große Flachbildschirme tragen und bietet eine vollständige Armverlängerung von 382 mm für optimale Bildschirm Anpassung. Der Schwenkarm bietet einen Schwenkbereich von  $+90^{\circ}/-90^{\circ}$  und bietet mit zusätzlicher Neige- und Drehfunktionalität maximale Flexibilität bei der Betrachtung.

Dieser Monitorarm ermöglicht die sichere Wandbefestigung eines 13 Zoll bis 34 Zoll großen und bis zu 15 kg schweren Computer-Monitors oder LED-/LCD-Fernsehers und hilft Ihnen so, Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch zu sparen. Er ist für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, beispielsweise im Geschäftsleben, im Gesundheitswesen oder im Finanzsektor, da Patienten, Kunden oder Besucher oftmals Sicht auf Ihren Monitor benötigen. Der Monitorarm für Wandmontage ist auch für Büroräume oder Arbeitsplätze bestens geeignet, die sich genau vor einer Wand befinden.

Für mehr Komfort am Arbeitsplatz erleichtert die Monitorarmverlängerung um volle 381 mm die Positionsveränderung Ihres Bildschirms, sodass Sie Ihren Bildschirm auch mit anderen teilen können. Der Arm mit zwei Gelenken bietet einen vollständigen Schwenkbereich von  $+90^{\circ}$  bis  $-90^{\circ}$ , sodass Sie Ihren Bildschirm einfach nach links oder rechts bewegen und mit maximaler Betrachtungsflexibilität teilen können. Der freie Neigungswinkel von  $+70^{\circ}$  bis  $-70^{\circ}$  ermöglicht einfache Aufwärts- oder Abwärtsanpassung für das Teilen Ihres Bildschirms bei der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern.

Für einfache Installation bietet der Aluminium-Monitorarm für Wandmontage eine Wandplatte mit Einschubmechanismus. Der Monitorarm verfügt zudem über eine Kabelklammer, mit der Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sparen Sie Platz auf Schreibtischen oder Tischen in industriellen oder gewerblichen Betrieben oder in Büros
- Ermöglichen Sie Kunden bzw. Mitarbeitern Sicht auf Ihren Monitor, was insbesondere im Gesundheitswesen, Finanzsektor oder auf dem Immobilienmarkt hilfreich ist
- Schaffen Sie mehr Platz im Home Office

## Merkmale

- Wandmontage eines VESA (75x75, 100x100) kompatiblen Displays 13" bis 34", Flachbildschirm, gebogen oder ultrabreit, mit einem maximalen Gewicht von 15 kg
- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Monitor oder Flachbildfernseher an der Wand montieren und Ihren Bildschirm ganz einfach teilen
- Armverlängerung um volle 382 mm
- Schwenkarm mit +90°/-90° Schwenkbereich für maximale Flexibilität bei der Betrachtung
- Freier Neigungswinkel von +70°/-70° ermöglicht einfache Aufwärts- oder Abwärtsanpassung
- Einfache Installation dank der Wandhalterung mit Einschubmechanismus
- Unterstützt VESA-konforme Monitore: 75 x 75, 100 x 100
- Kabelmanagement

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1

Montageoptionen	Wandmontage
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm

---

Leistung

Gewichtskapazität	33.1 lb [15 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	34"
Geeignet für Curved Display	Ja
Höhenverstellung	Nein
Maximale Armlänge	15.0 in [382 mm]
Neigung	+70° / - 70°
Schwenkung/Drehung	+90°/-90°
Displayrotation	0°

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	15.7 in [40 cm]
Produktbreite	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	4.7 in [12 cm]
Produktgewicht	33.5 oz [948 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.0 in [15.3 cm]

Paketbreite	9.3 in [23.6 cm]
Pakethöhe	2.4 in [6.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Bildschirmarm
	1 - Montageplatte
	1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
	1 - Stellschraube
	4 - Schrauben (M4 x 14 mm)
	4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
	2 - Schrauben
	2 - Wandschrauben
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.