

Braccio Monitor Montabile a Parete - 26cm - Braccio Snodato Premium

ID prodotto: ARMWALLDS2

Questa staffa per monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio prezioso e di usufruire di una visione ottimale grazie all'estensione orientabile. Il particolare design assicura un movimento fluido e senza sforzo e consente di spostare il display con facilità, lavorare in totale comfort e collaborare con gli altri. L'elegante finitura argento si abbina a ogni tipo di arredo. Il sistema di montaggio a parete è l'ideale per le aziende, per il settore sanitario e per quello finanziario e per altri ambienti in cui sia necessario condividere lo schermo oppure per i display interattivi nelle aree destinate ai clienti.

L'estensione completa fino a 26 cm della staffa per monitor con montaggio a parete consente di modificare la posizione dello schermo con facilità. Il supporto a parete può essere spostato liberamente verso sinistra o verso destra e si può anche regolare la tensione dello snodo.

Il robusto design in alluminio assicura un supporto a parete stabile per il monitor del computer o per un TV a schermo piatto fino a 30". È l'ideale per la stabilità dei touchscreen. Il supporto a parete universale è compatibile con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 14 kg di peso.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a parete consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, si inclina liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso e lo schermo può essere ruotato in orientamento orizzontale o verticale.

La staffa orientabile può essere ripiegata contro la parete, in modo che il monitor si trovi a una distanza di soli 129 mm dalla parete quando non viene utilizzato.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapido semplificano il montaggio del supporto e consentono di risparmiare tempo quando si installano più unità.

Il prodotto ARMWALLDS2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Più spazio disposizione negli ambienti aziendali, commerciali, industriali o d'ufficio
- Condivisione dello schermo con i clienti o i visitatori negli uffici, ad esempio negli ambienti sanitari o finanziari
- Perfetto negli ambienti privi di piani di lavoro e nei luoghi pubblici

Caratteristiche



- Consente di montare a parete un singolo display fino a 30" per risparmiare spazio e condividere comodamente lo schermo
- La staffa orientabile si estende fino a 26 cm ed è dotata di due punti di articolazione per assicurare la massima flessibilità di visione
- Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
- Regolazione dell'angolo di visione con orientamento orizzontale di +180°/-180°, inclinazione di +90°/-15° e rotazione
- Il design stabile e robusto in alluminio supporta display con attacco VESA (75x75, 100x100) e peso massimo di 14 kg

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Gestione cavi	Sì
Articolazione	No
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	30.9 lb [14 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	34"
Fits Curved Display	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	No
Massima estensione	10.2 in [26 cm]

del braccio	
Inclinazione	+90° / -15°
Disposizione orizzontale	+180° / -180°
Orientamento/rotazione e	+180°/-180° in corrispondenza della parete 360° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	15.6 in [39.5 cm]
Larghezza prodotto	9.4 in [24.0 cm]
Altezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Peso prodotto	5.4 lb [2.5 kg]

Informazioni confezione

Package Length	13.4 in [34.0 cm]
Package Width	7.4 in [18.8 cm]
Package Height	3.9 in [100.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.5 lb [3.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	supporto da parete
	braccio orientabile
	Attacco per monitor



Chiave a brugola M3

Viti a galletto

Manuale utente

Prese a muro

Viti di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

