

Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm

Productcode: ARMWALLDS



Met deze universele tabletstandaard kunt u uw tablet naadloos integreren in elke werkomgeving door deze vast te klemmen aan uw bureau of werkblad. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Met deze uiterst instelbare tabletstandaard kunt u uw tablet in uw werkomgeving integreren voor maximaal comfort en gemak. De standaard is voorzien van een scharnierende arm waarmee u uw tablet op de voor elke toepassing perfecte hoogte en diepte kunt instellen. De tablethouder draait 360° en kan in de optimale stand worden gekanteld of gezwenkt. De tablethouder heeft ook een vergrendelbare klem waarmee u uw tablet goed kunt beveiligen.

U kunt deze tabletstandaard gemakkelijk aan uw werkomgeving bevestigen door hem vast te klemmen op uw bureau of werkblad. Bovendien kan uw laadkabel onopvallend in de geïntegreerde arm worden gelegd voor een nette, professionele werkomgeving, waardoor uw tablet kan worden opgeladen terwijl het in de standaard staat. De tablethouder heeft een klauwmechanisme waarmee u uw tablet gemakkelijk kunt verwijderen en opnieuw bevestigen.

Deze stevige tablethouder biedt een veilige bevestiging voor uw tablet dankzij het volledig stalen ontwerp, waardoor uw tablet niet op de grond valt als men ertegen loopt of stoot. De tabletstandaard combineert dit duurzame design met een onopvallende, professionele uitstraling, waardoor hij uitstekend past in uw huis, kantoor of winkelruimte.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak bureau- of tafelruimte vrij in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen
- Deel uw scherm met klanten, voor gemakkelijk samenwerken in kantooromgevingen zoals gezondheidszorg, financiën en onroerend goed
- Creëer ruimte in thuishkantoren

Eigenschappen

- Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
- Ondersteunt een scherm van 13 tot 27 inch tot 15 kg
- Arm heeft een reikwijdte van maar liefst 38,2 cm
- Scharnierende arm draait +90° / 90° voor maximale flexibiliteit
- Kantelt +70° / - 70°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig omhoog of omlaag kunt instellen
- Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
- Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
- Kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	33.1 lb [15 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Hoogte verstelling	Nee
Maximale armverlenging	15.0 in [382 mm]
Kantelen	+70° / - 70°
Zwenken / draaien	+90° / -90°
Schermmrotatie	0°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	15.7 in [40 cm]
Breedte product	4.7 in [12 cm]
Hoogte product	4.7 in [12 cm]
Gewicht product	33.5 oz [948 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	9.3 in [23.6 cm]
Package Height	2.4 in [6.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - schermarm
 - 1 - montageplaat
 - 1 - 2,5 mm inbussleutel
 - 1 - 4 mm inbussleutel
 - 1 - 5 mm inbussleutel
 - 1 - stelschroef
 - 4 - M4x14 mm schroeven
 - 4 - M5x14 mm schroeven
 - 2 - Schroeven
 - 2 - wandschroeven
 - 1 - Handleiding
-

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.