

Brazo de Montaje en Pared para Soporte de Monitores VESA hasta 34" (14Kg) - con Brazo Articulado de 52cm - Premium

ID del Producto: ARMWALLDSLP



Ahorre espacio con este brazo de soporte de pared para monitor, y disfrute de la visualización óptima que le ofrece el largo brazo extensor de doble giro. El diseño premium garantiza un movimiento suave y sin esfuerzo, además de facilitar el reposicionamiento de su pantalla, a fin de trabajar o colaborar cómodamente con otras personas. El atractivo acabado plateado armoniza con su decoración.

El sistema de montaje en pared es ideal para entornos de negocios, centros de salud, oficinas financieras u otros entornos, en caso de que desee compartir su pantalla, o para facilitar pantallas interactivas con los clientes.

El brazo de soporte de pared para monitor se extiende totalmente hasta 52cm y tiene tres puntos de giro, lo cual permite un rango mayor de movimiento. Mueva los brazos de doble giro a la izquierda o la derecha, a fin de cambiar la posición de la pantalla. También puede ajustar la tensión de giro.

El resistente diseño en aluminio ofrece estabilidad al soporte de pared para el monitor de su ordenador o TV de pantalla plana de hasta 30". Ideal para la estabilidad de pantallas táctiles. El soporte de pared universal para pantalla es compatible con monitores con montaje VESA (75x75, 100x100) de hasta 14kg de peso.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte de pared para pantalla permite total desplazamiento de +180° a -180°, para poder mover la pantalla a la izquierda o a la derecha. Permite inclinación de entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. Puede rotar su pantalla para visualización horizontal o vertical.

Empuje el brazo giratorio contra la pared, para que su monitor quede a solo 129mm de la pared cuando no esté en uso.

Las conexiones con deslizamiento y clic facilitan el montaje del brazo de soporte de pared y ahorran tiempo a la hora de configurar varias unidades.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de oficina
- Comparta el contenido de su pantalla con clientes o visitantes en entornos de oficinas financieras o de atención sanitaria
- Funciona bien en entornos donde no hay escritorios, así como en espacios públicos

Características

- **SOPORTE DE PARED PARA MONITOR (34"):** Brazo articulado de soporte de pared para monitor, de servicio pesado, compatible con soporte VESA 75x75/100x100mm, con capacidad para una pantalla de hasta 34" (14kg)
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Soporte ergonómico de pared que permite inclinaciones de +90/-15°deg, giros de +/-180°deg y rotación vertical/horizontal de 360°deg de la pantalla; brazo ajustable para monitor, de montaje en pared
- **BRAZO LARGO ARTICULADO (51CM):** Incluye 3 diferentes articulaciones a lo largo del brazo, cada una permite giros de +/-90° el brazo alcanza un largo de 520mm y se pliega a 129,2mm desde la pared, para facilitar su colocación o recolocación
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Soporte de pared para un monitor de ordenador, calidad premium, acabado aluminio plateado, fácil instalación mediante deslizamientos y clics, no requiere herramientas, para brazos y soporte/placa VESA (75x75/100x100mm); tiempo reducido de configuración
- **ORGANICE SU ESPACIO DE TRABAJO:** Soporte de pared para un monitor LCD/LED de ordenador, para áreas de superficie de trabajo limitadas; clips para gestión de cables a lo largo del brazo; cubiertas decorativas

Hardware

Política de Garantía	10 Years
Gestión de cables	Sí

Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	30.9 lb [14 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	34"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	No
Extensión máxima del brazo	20.5 in [520 mm]
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Giro / Pivotación	+180°/-180° a la pared 360° en el lateral 360° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio

Longitud del Producto	12.8 in [32.5 cm]
Ancho del Producto	13.4 in [34.0 cm]
Altura del Producto	4.8 in [12.2 cm]
Peso del Producto	7.5 lb [3.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.5 in [34.4 cm]
Ancho de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Altura de la Caja	4.2 in [10.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 lb [2.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - montura en pared
	2 - brazos giratorios
	1 - Soporte para Monitor
	4 - Tornillos de mariposa
	1 - Llave hexagonal para tornillos M3
	2 - Enchufes de pared
	2 - Tornillos de Montaje
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	10 Años
----------	---------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.