

Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium

Produkt-ID: ARMWALLDSLP

Schaffen Sie Platz mit diesem Monitorarm zur Wandmontage und genießen Sie eine optimale Sicht mit dem doppel schwenkbaren Verlängerungsarm. Das hochwertige Design sorgt für fließende, mühelose Bewegungen und erleichtert die Neupositionierung des Displays für komfortables Arbeiten alleine oder zusammen mit anderen. Die attraktive silberne Verarbeitung ergänzt Ihre Einrichtung.

 Das Wandmontagesystem eignet sich ideal für Unternehmen, Einrichtungen im Gesundheitswesen, Finanzdienstleister oder andere Umgebungen, in denen Sie Ihren Bildschirm gemeinsam mit mehreren Personen nutzen möchten, sowie für interaktive Kundendisplays.

Der Monitorarm zur Wandmontage lässt sich auf ganze 52 cm ausziehen und verfügt über drei Drehpunkte, die für eine größere Bewegungsfreiheit sorgen. Bewegen Sie die doppelten Schwenkarme nach links oder rechts, um die Bildschirmposition zu ändern. Sie können auch die Schwenkspannung einstellen.

Das robuste Aluminiumdesign sorgt für eine stabile Wandbefestigung für Ihren Computermonitor oder Flachbildfernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 30 Zoll. Es eignet sich ideal für eine stabile Touchscreen-Präsentation. Die universelle Wandhalterung unterstützt VESA-Bildschirme (75 x 75, 100 x 100) mit einem maximalen Gewicht von 14 kg.

Nutzen Sie Ihren Bildschirm ganz einfach mit anderen. Die Wandbefestigung bietet eine volle +180-Grad/-180-Grad-Schwenkfunktion, mit der Sie den Bildschirm nach links oder rechts bewegen können. Sie kann um +90/-15 Grad geneigt werden, um den Winkel nach oben oder unten anzupassen. Drehen Sie den Bildschirm für die Anzeige im Hoch- oder Querformat.

Schieben Sie den Schwenkarm zurück an die Wand, sodass der Monitor bei Nichtgebrauch nur 129 mm von der Wand entfernt ist.

Die schnellen Steckverbinder erleichtern die Montage der Monitorwandhalterung und sparen Zeit beim Einrichten mehrerer Geräte.

Die TAA-konforme ARMWALLDSLP wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Sparen Sie Platz in industriellen oder gewerblichen Betrieben oder in Büros
- Teilen Sie Ihren Bildschirm mit Kunden oder Besuchern in Büroumgebungen, z. B. im Gesundheitswesen oder Finanzbereich
- Gut für Umgebungen ohne Schreibtisch und an öffentlichen Orten geeignet

Merkmale

- **WANDHALTERUNG FÜR 34-ZOLL-MONITOR:** Der mit VESA 75 x 75/100 x 100 mm kompatible, schwenkbare Monitorarm in robuster Ausführung zur Wandmontage unterstützt ein einzelnes Display mit bis zu 34 Zoll (14 kg)
- **GROSSE BEWEGLICHKEIT:** Ergonomische Monitor-Wandhalterung mit +90/-15 ° Neigung, +/-180 ° Schwenkwinkel und 360 ° drehbarem Bildschirm im Hoch-/Querformat; verstellbarer Monitorarm zur Wandmontage
- **50 CM LANGER GELENKARM:** Mit 3 verschiedenen Gelenken am Arm, die jeweils um +/-90 ° schwenkbar sind; Arm ist 520 mm lang und lässt sich für eine einfache Neupositionierung auf 129,2 mm von der Wand einklappen
- **EINFACHE INSTALLATION:** Einzelne PC-Monitor-Wandhalterung aus hochwertigem Silberaluminium mit einfacher werkzeugloser Slide und Click-Montage von Armen und VESA-Platte/Halterung (75 x 75/100 x 100 mm); kürzere Montagezeit
- **AUFGERÄUMTER ARBEITSPLATZ:** Einzelne LCD-/LED-Computermonitor-Wandhalterung für Bereiche mit begrenzter Arbeitsfläche; Kabelklammern sowie Arm; dekorative Abdeckungen

Hardware

Garantiebestimmung	10 Years
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Wandmontage
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm

Leistung

Gewichtskapazität	30.9 lb [14 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Anzeigegröße	34"
Fits Curved Display	Ja

Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Nein
Maximale Armlänge	20.5 in [52 cm]
Neigung	+90° / -15°
Schwenken	+180° / -180°
Schwenkung/Drehung	+/-180° an der Wand 360° an der Schulter 360° am Ellenbogen
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	12.8 in [32.5 cm]
Produktbreite	13.4 in [34.0 cm]
Produkthöhe	4.8 in [12.2 cm]
Produktgewicht	7.5 lb [3.4 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	13.4 in [34.0 cm]
Package Width	9.4 in [24.0 cm]
Package Height	3.9 in [100.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.2 lb [4.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Wandhalterung
--------------------	---------------



Schwenkarme

Monitorhalter

Flügelschraube

Großer M3-Sechskantschlüssel

Benutzerhandbuch

Dübel

Montageschrauben

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

