

Muurbeugel voor enkel Scherm tot 34" - Premium Ergonomische VESA Monitorarm - 52 cm lang - Zwenken/Kantelen/Roteren

Productcode: ARMWALLDSLP



Maak ruimte vrij met deze wandmonteerbare monitor arm en geniet van de optimale kijkhoek met de lange dubbel scharnierende verlengarm. Het premium design garandeert een soepele, moeiteloze beweging en vergemakkelijkt het verplaatsen van uw scherm, zodat u comfortabel kunt werken of met anderen kunt samenwerken. De aantrekkelijke zilveren afwerking past bij uw decor.

Het wandmontagesysteem is ideaal voor bedrijven, zorg- of financiële instellingen of andere omgevingen waar u uw scherm met anderen wilt delen of voor klantgerichte interactieve schermen.

De wandmonteerbare monitor arm heeft een reikwijdte van 52 cm en heeft drie scharnierpunten voor een uitgebreid bewegingsbereik. Beweeg de dubbel scharnierende armen naar links of rechts om uw schermstand te veranderen. U kunt ook de draaispanning aanpassen.

Het sterke aluminium design zorgt voor een stabiele wandmontage voor uw computerscherm of platte tv tot 30". Hij is ideaal voor stabiele touchscreens. De universele schermmuurbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 14 kg.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De schermmuurbeugel biedt volledig $+180^{\circ}/-180^{\circ}$ pannen, zodat u uw scherm eenvoudig naar links of rechts kunt verplaatsen. Hij kan gemakkelijk $+90^{\circ}/-15^{\circ}$ worden gekanteld, zodat u de kijkhoek omhoog of omlaag kunt aanpassen. Roteer uw scherm voor liggend of staand formaat.

Duw de draaiarm terug naar de wand, zodat uw scherm slechts 129 mm van de wand zit, wanneer u deze niet gebruikt.

Met behulp van de snelle schuif- en klikaansluitingen kan de scherm muurbeugel eenvoudig worden geïnstalleerd en bespaart u tijd bij de installatie van meerdere apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak ruimte vrij in organisaties, commerciële en industriële omgevingen of kantoren
- Deel uw beeldscherm met klanten of bezoekers in kantoren zoals zorg- of financiële instellingen
- Geschikt voor omgevingen zonder bureaus en/of openbare plekken

Eigenschappen

- **MUURBEUGEL VOOR 34" SCHERM:** Solide VESA 75x75/100x100 mm compatibele muursteun voor één scherm tot 34" (max. 14 kg)
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische wandmonteerbare monitorarm met +90/-15° kantelen, +/-180° zwenken en 360° roteren (staand/liggend); Scharnierende muursteun voor brede kijkhoek
- **50CM LANGE SCHARNIERENDE ARM:** beschikt over 3 scharnierpunten langs de arm die elk +/-90° kunnen zwenken en waarmee de arm eenvoudig kan worden uitgeklappt tot 50cm van de muur (ingeklapte afstand van de muur: 13 cm)
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Premium aluminium-zilveren muurbeugel met snelle en eenvoudige schuif-/klikinstallatie van zowel de monitorarmen als de VESA-plaat (75x75/100x100 mm)
- **GEORGANISEERDE WERKPLEK:** Deze LCD/LED muurbeugel is ideaal voor computer werkplekken met beperkte plaats op het bureaublad; Klemmen voor Kabelmanagement langs de arm; Decoratieve afdekplaatjes

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar

VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm
	100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	30.9 lb [14 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Nee
Maximale armverlenging	20.5 in [520 mm]
Kantelen	+90° / -15°
Pannen	+180° / -180°
Zwenken / draaien	+180°/-180° bij de wand 360° bij de schouder 360° bij het kniestuk
Schermmotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	12.8 in [32.5 cm]
Breedte product	13.4 in [34.0 cm]
Hoogte product	4.8 in [12.2 cm]
Gewicht product	7.5 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.5 in [34.4 cm]
Package Width	9.4 in [23.8 cm]
Package Height	4.2 in [10.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 lb [2.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - wand steun
	2 - draaibare armen
	1 - monitor arm
	4 - duimschroeven
	1 - M3 inbussleutel
	2 - muurpluggen
	2 - bevestigingsschroeven
	1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	10 Jaar
----------	---------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.